

Series GVX-3H/GVX-3HR 진동 & CVT 용착기

개요

GVX-3H/GVX-3HR 모델은 Branson™의 진동 및 Clean Vibration Technology(CVT) 기술을 사용합니다. CVT의 적외선 예열 기능은 분진, 섬광, 기타 눈에 보이는 오염 물질을 최소화하는 깨끗한 용착을 적용해야 하는 곳에 이상적입니다.

적외선과 진동 용착 조합은 스마트한 몰딩 조인트 설계에 더 많은 선택 사항과 응용 분야를 제공합니다. 적외선 이미터는 용착 공정 전 접합면을 녹이는데, 여기에는 다양한 장점이 있습니다.

- 접합면의 분진이 크게 줄어듦
- 잔류 응력 및 재료 특정 마찰 감소
- 짧아진 용착 시간
- 접합면 강도 증가
- 용착하기 힘든 재료 처리 능력 향상



강화된 사용자 경험

GVX-3H/GVX-3HR 모델은 다중 사용자 프로필, 개선된 시퀀스 편집기, 직관적인 탐색과 고화질 디스플레이가 있는 사용자 친화적인 우수한 인터페이스를 탑재했습니다. 그리고 더 나은 사용자의 효율과 편안함을 위해 리프트 테이블 높이를 인체공학적으로 설계했습니다.

- 6가지 공압 톨 기능
- 기기 전면과 후면에서 톨의 더 좋아진 접근성
- 아래 고정부를 더 빠르게 고정하기 위한 스윙 볼트
- 편리한 유지 보수

기능

- 정확도와 재현성을 보장하는 폐쇄 루프 센서의 지속적인 피드백을 통한 **향상된 용착 품질 및 일관성.**
- 빠른 속도로 자동화된 응용 분야를 지원하기 위한 **빠른 작업 시간.**
- 기존 진동 용착기에 비해 **공간은 더 적게**, 리프트 테이블은 더 크게.
- 편리한 후면 문과 대칭 디자인으로 톨 변경과 제품 로딩/언로딩 시 **더 편리한 접근성.**
- Branson 산업 PC 제어 서보 드라이브는 최첨단 **속도, 정확성, 향상된 에너지 효율**, 그리고 **줄어든 유지 보수 및 다운타임을** 제공합니다.
- **지역에 있는 응답 시간이 빠른** 기술 전문가와 수리 서비스가 Emerson의 전 세계 시설 네트워크를 통해 지원됩니다.

자세한 정보는 웹사이트를 참조하십시오.
www.Emerson.com/Branson

BRANSON™


EMERSON™

Series GVX-3H/GVX-3HR 진동 & CVT 용착기

기술 사양

기계	GVX-3H	GVX-3HR	
전체 치수 (H x W x D) ⁽¹⁾	2330 x 2720 x 1200	2330 x 2720 x 2260	mm
필요 공간 (H x W x D) ⁽¹⁾	2330 x 3320 x 1890	2330 x 3320 x 3050	mm
아래 고정부(W x D x 바닥에서 높이)	1360 x 600 x 860		mm
테이블의 절단부 (W x D)	800 x 300		mm
기둥 지지대 간 여유 간격	1450		mm
테이블과 헤드 사이 여유 간격	850		mm
최소 톨링 높이	260		mm
테이블 스트로크	600		mm
무게(근사값, 옵션에 따라 다름)	4000	5000	kg
진동 헤드			
운동학	선형 진동		
주파수(공칭, 톨링 무게에 따라 다름)	약 240		Hz
진폭 (피크에서 피크)	0.7 - 1.8		mm
툴 무게 상부 톨 / 하부 톨 / ⁽³⁾ IR 플레이트 (CVT) ⁽⁴⁾	35-65 / 200	35-65 / 200 / 100	kg
성능 (용착 면적, 재료에 따라 다름) ⁽²⁾	500		cm ²
드라이브 시스템			
유형	Branson 주파수 인버터		
소비 전력	30		kW
기계 제어			
기계 로직	Branson 로직 제어 시스템		
사용자 인터페이스	12" 규격 컬러 스크린 디스플레이		
압력 제어 (폐쇄 루프)	직접 압력 측정		
테이블 위치 제어	최대 스트로크		

⁽¹⁾ 선택한 옵션에 따라 치수가 달라질 수 있습니다.

⁽²⁾ Branson i3 전자기 헤드 장착 시.

⁽³⁾ 하부 톨 무게는 사양보다 증가할 수 있고, 클램프 압력이 약간 줄어듭니다.

⁽⁴⁾ IR 예열에만 유효(CVT).

⁽⁵⁾ 최대 온도는 옵션 에어 컨디셔닝으로 40°C 까지 올라갈 수 있습니다.

Series GVX-3H/GVX-3HR 진동 & CVT 용착기

기술 사양

리프트 테이블 드라이브	Gvx-3H	Gvx-3HR	
리프트 테이블 최대 속도	500		mm/s
클램핑 가압력	1-25		kN
IR 예열 드라이브 속도 (CVT) ⁽⁴⁾	서보 작동식	1000	mm/s
공압			
입력 공기압	6 - 10		bar
사운드 인클로저			
소음 방출(EN ISO 11202)	최대 77		dB(A)
전면 문(H x W x 바닥에서 높이) ⁽¹⁾	870 x 1400 x 940		mm
후면 유지보수용 도어 (내부 공간 H x W) ⁽¹⁾	1850 x 1410		mm
기기 색상	RAL9011, RAL7011(외부) RAL7011(내부)		
연결부			
공압	1/2"		인치
전기(연결)	고객 요구사항에 따름: • 3 x 400 V, 50 Hz, PE, N(5 x 16 mm ²) • 3 x 480 V, 60 Hz, PE, N 없음(4 x 16 mm ²) • 3 x 200 V, 50/60 Hz, PE, N 없음(4 x 35 mm ²) • 3 x 380 V, 50 Hz, PE, N(5 x 16 mm ²) • 3 x 380 V, 60 Hz, PE, N 없음(4 x 16 mm ²)		
데이터 인터페이스	USB, 데이터 인터페이스 게이트웨이 'DIG' 옵션으로 사용 가능		
주변 조건			
온도 ⁽⁵⁾	최소 +15 - 최대 +35		°C
습도(비응축)	30 - 95		%
고도(해발)	최대 1000		m

⁽¹⁾ 선택한 옵션에 따라 치수가 달라질 수 있습니다.

⁽²⁾ Branson i3 전자기 헤드 장착 시.

⁽³⁾ 하부 톨 무게는 사양보다 증가할 수 있고, 클램프 압력이 약간 줄어들 수 있습니다.

⁽⁴⁾ IR 예열에만 유효(CVT).

⁽⁵⁾ 최대 온도는 옵션 에어 컨디셔닝으로 40°C 까지 올라갈 수 있습니다.