

Montageanleitung | Assembly instructions | Instructions de montage
Istruzioni di montaggio | Instrucciones de montaje | Monteringsanvisning |
Инструкция по монтажу

R412027630-BAL-001-AB
2022-09, Replaces: 2020-03
DE/EN/FR/IT/ES/SV/RU

AVENTICS™ ST6

Sensor, ATEX-zertifiziert
Sensor, ATEX-certified
Capteur, certifié ATEX
Sensore, certificato ATEX
Sensor, con certificación ATEX
Sensor, ATEX-certifierad
Датчик, сертифицирован по ATEX



II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
TÜV 19 ATEX 246390
UL22UKEX2386

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Dokumentation	3
1.1	Gültigkeit der Dokumentation	3
1.2	Weiterführende Dokumentation	3
1.3	Darstellung von Informationen	3
1.3.1	Warnhinweise	3
1.3.2	Symbole	3
2	Sicherheitshinweise	3
2.1	Zu diesem Kapitel	3
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.3	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.4	Qualifikation des Personals	3
2.5	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
2.6	Produkt- und technologieabhängige Sicherheitshinweise	3
2.6.1	Vor dem Einbau	3
2.6.2	Während des Betriebs	3
2.7	ATEX – Hinweise zum Explosionsschutz	3
2.7.1	Erklärungen zur Kennzeichnung	3
3	Lieferumfang	4
4	Zu diesem Produkt	4
4.1	Identifikation des Produkts	4
5	Einbau	4
5.1	Sensor einbauen	4
6	Pflege und Wartung	4
7	Entsorgung	4
8	Fehlersuche und Fehlerbehebung	4
9	Technische Daten	4

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Gültigkeit der Dokumentation

Die Anleitung enthält wichtige Informationen, um den Sensor sicher und sachgerecht zu installieren und zu bedienen.

1.2 Weiterführende Dokumentation

Der Sensor ist eine Anlagenkomponente.

► Beachten Sie auch die Dokumentation des Anlagenherstellers.

1.3 Darstellung von Informationen


1.3.1 Warnhinweise


In dieser Dokumentation stehen Warnhinweise vor einer Handlungsabfolge, bei der die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden.


Aufbau von Warnhinweisen

 SIGNALWORT
Art und Quelle der Gefahr Folgen bei Nichtbeachtung
► Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Bedeutung der Signalwörter


 GEFAHR
Unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zum Tod.

 WARNUNG
Möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zum Tod.

 VORSICHT
Möglicherweise gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigungen führen.

ACHTUNG
Möglichkeit von Sachbeschädigungen oder Funktionsstörungen. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Sachbeschädigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben, jedoch keine Personenschäden.

1.3.2 Symbole

	Empfehlung für den optimalen Einsatz unserer Produkte. Beachten Sie diese Informationen, um einen möglichst reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.
--	---

2 Sicherheitshinweise

2.1 Zu diesem Kapitel

Das Produkt wurde entsprechend dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln hergestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise und die Warnhinweise vor Handlungsanweisungen in dieser Dokumentation nicht beachten.

1. Lesen Sie daher diese Anleitung gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem Sensor arbeiten.
2. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.

3. Geben Sie den Sensor an Dritte stets zusammen mit der Betriebsanleitung weiter.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Setzen Sie den Sensor ausschließlich im industriellen Bereich ein.
2. Halten Sie die in den technischen Daten genannten Leistungsgrenzen ein.
3. Setzen Sie den Sensor in explosionsgefährdeter Umgebung nur innerhalb der zugelassenen Bereiche gemäß ausgewiesener Klasse ein.

2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie den Sensor

- außerhalb der Anwendungsgebiete verwenden, die in dieser Anleitung genannt werden,
- unter Betriebsbedingungen verwenden, die von den in dieser Anleitung beschriebenen abweichen.

2.4 Qualifikation des Personals

Der Einbau und die Inbetriebnahme erfordert grundlegende elektrische und pneumatische Kenntnisse. Der Einbau und die Inbetriebnahme darf daher nur von einer Elektro- oder Pneumatikfachkraft oder von einer unterwiesenen Person unter der Leitung und Aufsicht einer Fachkraft erfolgen. Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Die Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten und die Qualifikation einer befähigten Person nach den Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 1203) besitzen.

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Arbeitsplatz.
2. Sie dürfen das Gerät grundsätzlich nicht verändern oder umbauen.
3. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Leistungsbereich, der in den technischen Daten angegeben ist.
4. Belasten Sie das Produkt unter keinen Umständen in unzulässiger Weise mechanisch.

Die Gewährleistung erlischt bei fehlerhaftem Einbau.

2.6 Produkt- und technologieabhängige Sicherheitshinweise


2.6.1 Vor dem Einbau

- Schalten Sie den relevanten Anlagenteil drucklos und spannungsfrei, bevor Sie den Sensor montieren bzw. Stecker anschließen oder ziehen.

2.6.2 Während des Betriebs

1. Nehmen Sie den Sensor erst in Betrieb, wenn er komplett montiert, korrekt angeschlossen und getestet worden ist.
2. Beachten Sie die Einsatzbedingungen und Daten, die aus den Aufdrucken bzw. Typenschildern des jeweiligen Sensors hervorgehen.
3. Trennen Sie keine Stecker bzw. Leitungen unter Spannung.

2.7 ATEX – Hinweise zum Explosionsschutz


	Halten Sie die in den nachfolgenden Hinweisen genannten Bedingungen und Grenzwerte unbedingt ein. Andernfalls entspricht der Sensor nicht den Anforderungen an den Explosionsschutz.
---	--

Die Sensoren sind gemäß der beigefügten Konformitätserklärung zertifiziert und gekennzeichnet.

Sie sind einsetzbar

- mit Gasen, Nebeln und Dämpfen der Zonen 1 und 2
- mit brennbaren Stäuben der Zonen 21 und 22

2.7.1 Erklärungen zur Kennzeichnung

	Information zum Jahr der Herstellung des Sensors: Im 5-stelligen Datumcode im Typenschild geben die ersten beiden Stellen das Jahr und die letzten beiden die Woche an.
---	---



II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Aufgrund der geringen Baugröße des Sensors ist die ATEX-Kennzeichnung auf einer Kabelfahne dargestellt.

⚠️ WARNUNG

Gefahr der Entstehung einer Zündquelle durch unzulässige Betriebsbedingungen, Anschlüsse und Parameter!

Betreiben des Sensors unter unzulässigen Betriebsbedingungen kann zur Explosion führen.

1. Beachten Sie die zulässigen Betriebsbedingungen, insbesondere Umgebungstemperatur sowie den mechanischen Schutz des Gerätes.
2. Der Sensor in ATEX-Ausführung ist ausschließlich für einen vollständigen Einbau in passende T-Nuten bestimmt.
3. Beachten Sie den eingeschränkten Temperaturbereich unter ATEX-Bedingungen.
4. Trennen Sie die Steckverbinder und das Verbindungskabel nicht bei anliegender Spannung vom Sensor.
5. Verwenden Sie nur Verbindungskabel, die für die Ex-Schutzzone zugelassen sind.
6. Beachten Sie bei Installation, Wartung oder Reparatur die entsprechenden Ex-Vorschriften, insbesondere EN 60079-14.

i Bei den NAMUR-Ausführungen der magnetischen Zylindersensoren handelt es sich um eigensichere elektrische Betriebsmittel gemäß der NAMUR-Norm EN 60947-5-6, die an Trennschaltverstärkern mit Ex-Konformitätsbescheinigung betrieben werden dürfen.

3 Lieferumfang

- 1 x Sensor
- 1 x Betriebsanleitung

4 Zu diesem Produkt

Der Sensor dient zur Erfassung von magnetischen Feldern in explosionsgefährdeten Bereichen.

4.1 Identifikation des Produkts

- ▶ Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt und der Verpackung.

5 Einbau





Abb. 1: Anschlussbild Sensor

Pin-/Aderbelegung



1. Beachten Sie die Ex-Vorschriften gemäß EN 60079-14.
2. Die elektrische Installation muss unter Beachtung der einschlägigen nationalen Vorschriften von einer Elektrofachkraft mit der Qualifikation einer befähig-

ten Person (nach TRBS 1203 oder gleichwertig) durchgeführt bzw. beaufsichtigt werden.

3. Vergleichen Sie vor der Installation die Angaben auf dem Gerät mit den Angaben in der Betriebsanleitung.

⚠️ VORSICHT

Verletzungsgefahr beim Einbau unter Druck und elektrischer Spannung

Beim Einbau unter Druck und elektrischer Spannung kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Schalten Sie vor dem Einbau alle relevanten Anlagenteile drucklos und spannungsfrei.

5.1 Sensor einbauen

Die Einbaulage ist beliebig.

Beim Einbau und Anschluss des Sensors müssen Sie folgende Punkte berücksichtigen:

1. Bauen Sie den Sensor mechanisch sowie vor UV-Licht geschützt ein (je nach Anforderungen/Betriebsbedingungen).
2. Verlegen Sie die Leitungen geschützt und sorgen Sie für Zugentlastung.
3. Beachten Sie die maximalen Leistungsdaten (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) des Trennschaltverstärkers.
4. Beachten Sie das Anschlussbild des Sensors.
5. Verbinden oder trennen Sie die Leitungen bzw. Stecker nicht unter Spannung.

i NAMUR-Sensoren sind als passive Geräte zu betrachten und benötigen deshalb keine weiteren Schutzbeschaltungen.




Abb. 2: Sensor einbauen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie den Sensor in die T-Nut ein.
2. Drehen Sie die Schraube fest (Anzugsmoment $M_D = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Pflege und Wartung

Die Sensoren sind wartungsfrei.

7 Entsorgung

- ▶ Entsorgen Sie das Produkt nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.

8 Fehlersuche und Fehlerbehebung

- ▶ Tauschen Sie bei Störungen oder Ausfall den Sensor aus.

9 Technische Daten

Allgemein	
maximale Eingangsspannung	$U_i = 20 \text{ V DC}$
maximaler Eingangsstrom	$I_i = 60 \text{ mA}$
maximale Eingangsleistung	$P_i = 100 \text{ mW}$
wirksame innere Induktivität	$L_i = 10 \mu\text{H}$
wirksame innere Kapazität	$C_i = 130 \text{ nF}$
Umgebungstemperatur	$-25 \text{ °C} \dots +80 \text{ °C}$
Kabellänge	R412027174 5 m
	R412027173 0,3 m/M12


ATEX

Zone 1 und 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zone 21 und 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Weitere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Online-Katalog.




EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Declaration of Conformity

nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU / in accordance with ATEX Directive 2014/34/EU and with the UK Statutory Instrument UKSI 2016:1107
 "Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016"
 und nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU / and in accordance with the EMC directive 2014/30/EU and with the UK Statutory Instrument
 UKSI 2016:1091 "Electromagnetic Compatibility Regulations 2016"

1) Gerätetyp/Produkt: NÄHERUNGSSENSOREN, Serie ST6	1) Apparatus model/Product: PROXIMITY SENSORS, series ST6
2) Name und Anschrift des Herstellers:	2) Name and address of the manufacturer:
AVENTICS GmbH Ulmer Str. 4 30880 Laatzen, GERMANY	
3) Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	3) This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4) Gegenstand der Erklärung Sensoren elektronisch PNP, Materialnummern:	4) Object of the declaration Electronic sensors, material numbers:
R412027173, R4120027174	
5) Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: - gemäß Kopfzeilen dieses Dokuments	5) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation and with the relevant UK statutory requirements: - as referred to in the headlines of this document
6) Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden:	6) References to the relevant harmonized standards – respectively designated standards – used:
EN IEC 60947-5-2:2020 EN 60947-5-6:2000 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012	
  TÜV 19 ATEX 246390 UL22UKEX2386 -25°C ≤ Ta ≤ +80°C	
7) Die notifizierte Stelle TÜV NORD CERT GmbH, Kennnummer 0044, hat eine EU-Baumusterprüfung durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt: TÜV 19 ATEX 246390, Ausgabe 01.	7) The notified body TÜV NORD CERT GmbH, number 0044, performed an EU-type examination and issued the certificate: TÜV 19 ATEX 246390, Rev. 01. The approved body UL International (UK) Ltd, Approved Body number 0843, performed an UK-type examination and issued the certificate: UL22UKEX2386 Rev. 0
8) Zusatzangaben: Die Hinweise aus der Betriebsanleitung und Angebotszeichnung sind unbedingt zu beachten.	8) Additional information: The instructions in the Operation Manual and offer drawing are to be kept.

Unterzeichnet für und im Namen von: AVENTICS GmbH

Signed for and on behalf of: AVENTICS GmbH

Laatzen Ort/Place	 Datum/Date	 Frank Seehausen Vice President Engineering Machine Automation MA	 Wolf Gerecke, Director Product Marketing
----------------------	---	---	---

Änderungen im Inhalt der Konformitätserklärung sind vorbehalten. Derzeit gültige Ausgabe auf Anfrage.
 We reserve the right to make changes in the declaration. Presently applicable edition can be obtained upon request.

Contents

1	About this documentation	8
1.1	Documentation validity	8
1.2	Related documents	8
1.3	Presentation of information	8
1.3.1	Warnings.....	8
1.3.2	Symbols	8
2	Notes on safety	8
2.1	About this chapter	8
2.2	Intended use	8
2.3	Improper use	8
2.4	Personnel qualifications	8
2.5	General safety instructions.....	8
2.6	Safety instructions related to the product and technology.....	8
2.6.1	Before installation	8
2.6.2	During operation.....	8
2.7	ATEX – information on explosion protection	8
2.7.1	Explanations concerning identification.....	8
3	Scope of delivery	9
4	About this product	9
4.1	Product identification	9
5	Installation	9
5.1	Installing sensors.....	9
6	Care and maintenance	9
7	Disposal	9
8	Troubleshooting	9
9	Technical data	9

1 About this documentation

1.1 Documentation validity

These instructions contain important information on the safe and appropriate installation and operation of the sensor.

1.2 Related documents

The sensor is a system component.

- ▶ Also observe the documentation from the system manufacturer.

1.3 Presentation of information


1.3.1 Warnings


In this documentation, there are warning notes before the steps whenever there is a risk of personal injury or damage to equipment. The measures described to avoid these hazards must be followed.


Structure of warnings

 SIGNAL WORD
Hazard type and source
Consequences of non-observance
▶ Precautions

Meaning of the signal words


 DANGER
Immediate danger to the life and health of persons. Failure to observe these notices will result in serious health consequences, including death.

 WARNING
Possible danger to the life and health of persons. Failure to observe these notices can result in serious health consequences, including death.

 CAUTION
Possible dangerous situation. Failure to observe these notices may result in minor injuries or damage to property.

NOTICE
Possibility of damage to property or malfunction. Failure to observe these notices may result in damage to property or malfunctions, but not in personal injury.

1.3.2 Symbols

	Recommendation for the optimum use of our products. Observe this information to ensure the smoothest possible operation.
--	---

2 Notes on safety

2.1 About this chapter

The product has been manufactured according to the accepted rules of safety and current technology. Even so, there is a risk of injury or damage if the following general safety instructions and the specific warnings given before the steps in this documentation are not observed.

1. Read these instructions completely before working with the sensor.
2. Keep these instructions in a location where they are accessible to all users at all times.
3. Always include the operating instructions when you pass the sensor on to third parties.

2.2 Intended use

1. The sensor is only intended for industrial applications.
2. Use within the limits listed in the technical data.
3. Only use the sensor in an explosive environment within the approved areas according to the designated class.

2.3 Improper use

It is considered improper use if the sensor

- is used for any application not stated in these instructions, or
- is used under operating conditions that deviate from those described in these instructions.

2.4 Personnel qualifications

Installation and commissioning require basic electrical and pneumatic knowledge. Installation and commissioning may therefore only be carried out by qualified electrical or pneumatic personnel or an instructed person under the direction and supervision of qualified personnel. Qualified personnel are those who can recognize possible dangers and institute the appropriate safety measures, due to their professional training, knowledge, and experience, as well as their understanding of the relevant regulations pertaining to the work to be done. Qualified personnel must observe the rules relevant to the subject area and have qualifications according to the Technical Rules for Operational Safety (TRBS 1203).

2.5 General safety instructions

1. Observe the regulations for accident prevention and environmental protection for the country where the device is used and at the workplace.
2. Do not modify or convert the device.
3. Only use the device within the performance range provided in the technical data.
4. Do not place any improper mechanical loads on the product under any circumstances.

The warranty will not apply if the product is incorrectly installed.

2.6 Safety instructions related to the product and technology


2.6.1 Before installation

- ▶ Make sure the relevant system component is without pressure or voltage before assembling the sensor or when connecting and disconnecting plugs.

2.6.2 During operation

1. Only take the sensor into operation after it has been completely mounted, correctly connected, and tested.
2. Observe the operating conditions and data printed on the relevant sensor or stated on its rating plate.
3. Do not disconnect plugs or lines when the sensor is under voltage.

2.7 ATEX – information on explosion protection

	Always observe the conditions and limits specified in the following notices. Otherwise the sensor does not meet the requirements for explosion protection.
---	--


The sensors are certified and labeled according to the enclosed declaration of conformity.

They can be used

- with gases, mists, or vapors in zones 1 and 2
- with flammable dust particles in zones 21 and 22

2.7.1 Explanations concerning identification

	Year of manufacture of the sensor: The first two digits in the 5-digit date code on the rating plate indicate the year and the last two digits indicate the week.
---	---

	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Due to the small size of the sensor, the ATEX identification is located on a cable flag.

WARNING

Danger of an ignition source due to impermissible operating conditions, connections, and parameters!

Operating the sensor under impermissible operating conditions can result in an explosion.

1. Observe the permissible operating conditions, in particular the ambient temperature and the mechanical protection for the device.
2. The ATEX sensor is only intended for complete installation in suitable T-slots.
3. Note the limited temperature range for ATEX conditions.
4. Do not disconnect the plug connectors and the connecting cable from the sensor if it is under voltage.
5. Only use connecting cables that are approved for explosion protection zones.
6. Observe the relevant Ex guidelines for installation, maintenance, and repair, especially EN 60079-14.

i The NAMUR versions of the magnetic cylinder sensors are intrinsically safe electrical equipment according to the NAMUR standard EN 60947-5-6, which may be operated on isolating amplifiers with Ex-conformity certification.

3 Scope of delivery

- 1 x sensor
- 1 set of operating instructions

4 About this product

The sensor is used to detect magnetic fields in explosive areas.

4.1 Product identification

- Observe the information on the product and packaging.

5 Installation





Fig. 1: Sensor porting configuration

Pin / wire allocation



1. Observe the Ex guidelines as per EN 60079-14.
2. The installation of electrical devices must be carried out in accordance with applicable national regulations and performed or supervised by an electrical specialist (in compliance with TRBS 1203 or equivalent).
3. Compare the information on the device with the information in the operating instructions before installation.

CAUTION

Danger of injury if installed under pressure or voltage

Installing when under pressure or voltage can lead to injuries.

- Make sure that all relevant system parts are without pressure and voltage before installation.

5.1 Installing sensors

Any mounting orientation may be used.

Always observe the following points for installation and connection of the sensor:

1. Install the sensor protected against mechanical impact and UV light (depending on the requirements/operating conditions).
2. Install lines with protection and provide for strain relief.
3. Observe the maximum power data (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) of the isolating amplifier.
4. Observe the sensor porting configuration.
5. Do not connect or separate the lines or plugs under voltage.



NAMUR sensors are to be regarded as passive devices and therefore require no further protective circuits.




Fig. 2: Installing sensors

Proceed as follows:

1. Insert the sensor in the T-slot.
2. Tighten the screw (tightening torque $M_D = 0.4 \text{ Nm}$).

6 Care and maintenance

The sensors are maintenance-free.

7 Disposal

- Dispose of the product in accordance with the national regulations in your country.

8 Troubleshooting

- Replace the sensor in the event of malfunctions or failure.

9 Technical data

General		
Maximum input voltage	$U_i = 20 \text{ V DC}$	
Maximum input current	$I_i = 60 \text{ mA}$	
Maximum input power	$P_i = 100 \text{ mW}$	
Effective internal inductance	$L_i = 10 \mu\text{H}$	
Effective internal capacity	$C_i = 130 \text{ nF}$	
Ambient temperature	$-25^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$	
Cable length	R412027174	5 m
	R412027173	0.3 m/M12

ATEX

Zone 1 and 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zone 21 and 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Further technical data can be found in our online catalog.

Sommaire

1	A propos de cette documentation	12
1.1	Validité de la documentation	12
1.2	Documentation supplémentaire	12
1.3	Présentation des informations	12
1.3.1	Avertissements	12
1.3.2	Symboles	12
2	Consignes de sécurité	12
2.1	A propos de ce chapitre	12
2.2	Utilisation conforme	12
2.3	Utilisation non conforme	12
2.4	Qualification du personnel	12
2.5	Consignes générales de sécurité	12
2.6	Consignes de sécurité selon le produit et la technique	12
2.6.1	Avant le montage	12
2.6.2	Lors du fonctionnement	12
2.7	ATEX – Remarques concernant la protection contre l’explosion	12
2.7.1	Explications concernant le marquage :	13
3	Fourniture	13
4	A propos de ce produit	13
4.1	Identification du produit	13
5	Montage	13
5.1	Montage du capteur	13
6	Entretien et maintenance	13
7	Mise au rebut	13
8	Recherche et élimination de défauts	13
9	Données techniques	14

1 A propos de cette documentation

1.1 Validité de la documentation

Cette notice contient des informations importantes pour installer et utiliser le capteur de manière sûre et conforme.

1.2 Documentation supplémentaire

Le capteur est un composant d'installation.


► Tenir également compte de la documentation du fabricant de l'installation.

1.3 Présentation des informations

1.3.1 Avertissements


Cette documentation contient des remarques d'avertissement préalables aux séquences de travail lorsqu'un risque de dommage corporel ou matériel subsiste. Les mesures décrites pour éviter ces risques doivent être suivies.


Structure des avertissements

 MOT-CLE
Type et source de risque Conséquences du non-respect
► Précautions

Signification des mots-clés


 DANGER
Danger immédiat pour la vie et la santé des personnes. Le non-respect de ces consignes entraînera de graves conséquences pour la santé, voire la mort.

 AVERTISSEMENT
Danger potentiel pour la vie et la santé des personnes. Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves conséquences pour la santé, voire la mort.

 ATTENTION
Situation dangereuse potentielle. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner de légères blessures ou des dommages matériels.

AVIS
Possibilité de dommages matériels ou de dysfonctionnement. Le non-respect de ces consignes risque d'entraîner des dommages matériels ou des dysfonctionnements, mais pas de blessures.

1.3.2 Symboles

	Recommandation pour une utilisation optimale de nos produits. Respecter ces informations pour garantir un fonctionnement optimal.
--	--

2 Consignes de sécurité

2.1 A propos de ce chapitre

Ce produit a été fabriqué conformément aux techniques les plus modernes et aux règles de sécurité technique reconnues. Des dommages matériels ou corporels peuvent néanmoins survenir si les consignes de sécurité générales suivantes ainsi que les avertissements précédant les instructions de la présente documentation ne sont pas respectés.

1. Lire entièrement et soigneusement la présente notice avant de travailler avec le capteur.
2. La conserver de sorte qu'elle soit accessible à tout instant à tous les utilisateurs.

3. Toujours transmettre le capteur aux tierces personnes accompagné de la notice d'instruction respective.

2.2 Utilisation conforme

1. Employer le capteur uniquement dans le domaine industriel.
2. Respecter les limites de puissance indiquées dans les données techniques.
3. Dans un environnement explosible, le capteur doit uniquement être utilisé dans les zones homologuées correspondant à la classe indiquée.

2.3 Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme du capteur correspond à :

- une utilisation en dehors des domaines d'application cités dans la présente notice.
- une utilisation déviant des conditions de fonctionnement décrites dans la présente notice.

2.4 Qualification du personnel

Le montage et la mise en service exigent des connaissances électriques et pneumatiques fondamentales. Le montage et la mise en service ne doivent donc être effectués que par un personnel spécialisé en électronique ou pneumatique ou par une personne instruite et sous la direction et la surveillance d'une personne spécialisée. Une personne spécialisée est capable de juger des travaux qui lui sont confiés, de reconnaître d'éventuels dangers et de prendre les mesures de sécurité adéquates grâce à sa formation spécialisée, ses connaissances et son expérience, ainsi qu'à ses connaissances des directives correspondantes. Une personne spécialisée doit respecter les règles spécifiques correspondantes et posséder une qualification l'autorisant à effectuer des travaux selon les règles techniques pour la sécurité de fonctionnement (TRBS 1203).

2.5 Consignes générales de sécurité

1. Respecter les consignes de prévention d'accidents et de protection de l'environnement dans le pays d'utilisation et au poste de travail.
2. En règle générale, ne pas modifier ni transformer l'appareil.
3. Utiliser l'appareil uniquement dans le champ de travail indiqué dans les données techniques.
4. Ne surcharger en aucun cas le produit de manière mécanique de par une utilisation non conforme.

La garantie n'est plus valable en cas de montage incorrect.

2.6 Consignes de sécurité selon le produit et la technique


2.6.1 Avant le montage

- Mettre la partie concernée de l'installation hors tension et hors pression, avant de monter le capteur ou de brancher ou débrancher le connecteur.

2.6.2 Lors du fonctionnement

1. Ne mettre le capteur en service que lorsqu'il est complètement monté, correctement raccordé et après avoir été testé.
2. Observer les conditions d'utilisation et les données techniques indiquées sur les imprimés / plaques signalétiques du capteur respectif.
3. Ne pas débrancher des conduites ou des connecteurs sous tension.

2.7 ATEX – Remarques concernant la protection contre l'explosion

 Impérativement respecter les conditions et les valeurs limites indiquées dans les remarques suivantes. Dans le cas contraire, le capteur ne satisfait pas aux exigences de protection contre l'explosion.

Les capteurs sont certifiés et marqués conformément à la déclaration de conformité ci-jointe.

Ils sont utilisables :

- en présence de gaz, de brumes et de vapeurs dans les zones 1 et 2
- en présence de poussières inflammables dans les zones 21 et 22

2.7.1 Explications concernant le marquage :

i Information concernant l'année de construction du capteur : les deux premiers chiffres du code à 5 chiffres de la plaque signalétique correspondent aux derniers chiffres de l'année de construction, tandis que les deux derniers indiquent la semaine de l'année.



II 2G Ex ia IIC T4 Gb

II 2D Ex ia IIC T135°C Db

En raison de la taille réduite du capteur, le marquage ATEX a été apposé sur une étiquette du câble.

AVERTISSEMENT

Risque de formation d'une source d'inflammation en présence de conditions de fonctionnement, de raccords et de paramètres non autorisés !

Le fonctionnement du capteur dans des conditions de fonctionnement non autorisées peut provoquer une explosion.

1. Respecter les conditions de fonctionnement autorisées, et particulièrement la température ambiante ainsi que la protection mécanique de l'appareil.
2. Le capteur en version ATEX est exclusivement destiné à un montage complet dans des rainures en T adaptées.
3. Respecter la plage de température limitée dans les conditions ATEX.
4. Ne pas retirer les raccords enfichables et le câble de connexion du capteur lorsque celui-ci est sous tension.
5. Utiliser exclusivement des câbles de connexion homologués pour les zones à risque d'explosion.
6. Lors de l'installation, de la maintenance ou de la réparation, impérativement respecter les consignes antidéflagrantes respectives, en particulier la norme EN 60079-14.

i Les versions NAMUR des capteurs de proximité magnétiques sont des moyens d'exploitation électriques à sécurité intrinsèque selon la norme NAMUR EN 60947-5-6, qui peuvent être exploités avec des amplificateurs de commutation avec certificat de conformité ATEX.

3 Fourniture

- 1 x capteur
- 1 x notice d'instruction

4 A propos de ce produit

Le capteur est destiné à détecter des champs magnétiques dans des atmosphères explosibles.

4.1 Identification du produit

- Les indications figurant sur le produit et sur l'emballage doivent être respectées.

5 Montage





Fig. 1: Schéma de raccordement du capteur

Broche / affectation des conducteurs



1	L+
2	Non affecté
3	Non affecté
4	M

1. Respecter les prescriptions en matière d'atmosphère explosible selon EN 60079-14.
2. L'installation électrique doit être effectuée ou supervisée par un électricien qualifié (selon les règles techniques pour la sécurité de fonctionnement TRBS 1203 ou similaire) et dans le respect des normes nationales en vigueur.
3. Avant toute installation, comparer les indications faites sur l'appareil avec celles contenues dans la notice d'instruction.

ATTENTION

Risque de blessure en cas de montage sous pression et sous tension électrique

Un montage sous pression et sous tension électrique peut entraîner des blessures.

- Avant le montage, mettre toutes les parties pertinentes de l'installation hors tension et hors pression.

5.1 Montage du capteur

La position de montage est indifférente.

Lors du montage et du raccordement du capteur, respecter les points suivants :

1. Monter le capteur mécaniquement et de façon à ce qu'il soit protégé des rayons UV (selon les exigences / conditions de fonctionnement).
2. Poser les conduites de manière à ce qu'elles soient protégées et assurer une décharge de traction.
3. Respecter les caractéristiques de performance maximales (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) de l'amplificateur de commutation.
4. Respecter le schéma de raccordement du capteur.
5. Ne pas connecter ou déconnecter des conduites ou des connecteurs sous tension.

i Les capteurs NAMUR sont conçus en tant que dispositifs passifs et ne nécessitent donc aucun autre circuit de protection.




Fig. 2: Montage du capteur

Procéder comme suit :

1. Insérer le capteur dans la rainure en T.
2. Serrer la vis à fond (couple de serrage $M_D = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Entretien et maintenance

Les capteurs sont sans entretien.

7 Mise au rebut

- Éliminer le produit selon les dispositions nationales du pays concerné.

8 Recherche et élimination de défauts

- En cas de défaillances ou de pannes, remplacer le capteur.

9 Données techniques

Généralités		
Tension d'entrée maximale	$U_i = 20 \text{ V CC}$	
Courant d'entrée maximal	$I_i = 60 \text{ mA}$	
Puissance d'entrée maximale	$P_i = 100 \text{ mW}$	
Inductance interne effective	$L_i = 10 \mu\text{H}$	
Capacité interne effective	$C_i = 130 \text{ nF}$	
Température ambiante	$-25^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$	
Longueur de câble	R412027174	5 m
	R412027173	0,3 m/M12

ATEX	
Zones 1 et 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zones 21 et 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

De plus amples données techniques sont disponibles dans notre catalogue en ligne.

Indice

1	Sulla presente documentazione	17
1.1	Validità della documentazione	17
1.2	Ulteriore documentazione	17
1.3	Presentazione delle informazioni	17
1.3.1	Avvertenze	17
1.3.2	Simboli	17
2	Indicazioni di sicurezza	17
2.1	Sul presente capitolo	17
2.2	Utilizzo a norma	17
2.3	Utilizzo non a norma	17
2.4	Qualifica del personale	17
2.5	Avvertenze di sicurezza generali	17
2.6	Indicazioni di sicurezza sul prodotto e sulla tecnologia	17
2.6.1	Prima del montaggio	17
2.6.2	Durante il funzionamento	17
2.7	ATEX – Indicazioni sulla protezione contro le esplosioni	17
2.7.1	Informazioni sull'etichettatura	17
3	Fornitura	18
4	Descrizione del prodotto	18
4.1	Identificazione del prodotto	18
5	Montaggio	18
5.1	Installazione del sensore	18
6	Cura e manutenzione	18
7	Smaltimento	18
8	Ricerca e risoluzione errori	18
9	Dati tecnici	18

1 Sulla presente documentazione

1.1 Validità della documentazione

Queste istruzioni contengono informazioni importanti per installare ed azionare il sensore nel rispetto delle norme e della sicurezza.

1.2 Ulteriore documentazione

Il sensore è un componente dell'impianto.

► Osservare anche la documentazione del costruttore dell'impianto.

1.3 Presentazione delle informazioni

1.3.1 Avvertenze

In queste istruzioni le azioni da eseguire sono precedute da note di avviso, se esiste pericolo di danni a cose o persone. Le misure descritte per la prevenzione di pericoli devono essere rispettate.

Struttura delle avvertenze

PAROLA DI SEGNALAZIONE

Natura e fonte del pericolo

Conseguenze di una mancata osservanza

► Precauzioni

Significato delle parole di segnalazione

PERICOLO

Pericolo immediato per la vita e la salute delle persone.

La mancata osservanza di queste avvertenze causa gravi conseguenze per la salute, inclusa la morte.

AVVERTENZA

Possibile pericolo per la vita e la salute delle persone.

La mancata osservanza di queste avvertenze può causare gravi conseguenze per la salute, inclusa la morte.

ATTENZIONE

Possibile situazione pericolosa.

La mancata osservanza di questi avvertimenti può causare lesioni di lieve entità o danni materiali.

NOTA

Possibilità di danni materiali o malfunzionamenti.

La mancata osservanza di questi avvisi può causare danni materiali o malfunzionamenti, ma non lesioni alle persone.

1.3.2 Simboli



Si raccomanda di attenersi al corretto utilizzo dei nostri prodotti.

Rispettare il presente documento al fine di garantire il funzionamento regolare.

2 Indicazioni di sicurezza

2.1 Sul presente capitolo

Il prodotto è stato fabbricato in base alla tecnica più attuale ed alle norme di sicurezza tecnica riconosciute. Nonostante ciò esiste il pericolo di danni a persone e cose, se non vengono osservate le istruzioni ed avvertenze di sicurezza generali illustrate nella presente documentazione, prima di intraprendere qualsiasi azione.

1. Leggere perciò attentamente queste istruzioni in ogni parte prima di adoperare il sensore.
2. Conservare le istruzioni in modo che siano sempre accessibili a tutti gli utenti.
3. Consegnare il sensore a terzi sempre con le relative istruzioni per l'uso.

2.2 Utilizzo a norma

1. Impiegare il sensore esclusivamente in ambienti industriali.
2. Rispettare i limiti di potenza riportati nei dati tecnici.
3. Negli ambienti a pericolo di esplosione utilizzare il sensore soltanto all'interno delle aree consentite secondo la classe specificata.

2.3 Utilizzo non a norma

Per uso non a norma si intende l'impiego del sensore

- al di fuori degli ambiti d'applicazione riportati in queste istruzioni,
- in condizioni di funzionamento che deviano da quelle riportate in queste istruzioni.

2.4 Qualifica del personale

Il montaggio e la messa in funzione richiedono conoscenze basilari elettriche e pneumatiche. Il montaggio e la messa in funzione devono perciò essere eseguiti solo da personale specializzato in materia elettrica e pneumatica o da una persona istruita sotto la guida e la sorveglianza di personale qualificato. Per personale specializzato si intendono coloro i quali, grazie alla propria formazione professionale, alle proprie conoscenze ed esperienze e alle conoscenze delle disposizioni vigenti, sono in grado di valutare i lavori commissionati, individuare i possibili pericoli e adottare le misure di sicurezza adeguate. Il personale specializzato deve rispettare le norme specifiche vigenti e possedere la qualifica di persona competente secondo (TRBS 1203).

2.5 Avvertenze di sicurezza generali

1. Osservare le prescrizioni antinfortunistiche e di protezione ambientale vigenti nello stato in cui l'apparecchio viene usato e sul posto di lavoro.
 2. Non è consentito in generale modificare o trasformare l'apparecchio.
 3. Impiegare l'apparecchio esclusivamente nel campo di potenza riportato nei dati tecnici.
 4. Non sottoporre in nessun caso il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- La garanzia decade in caso di montaggio scorretto.

2.6 Indicazioni di sicurezza sul prodotto e sulla tecnologia

2.6.1 Prima del montaggio

► Togliere l'alimentazione elettrica e pneumatica della parte rilevante dell'impianto prima di montare il sensore o di collegare/scollegare i connettori.

2.6.2 Durante il funzionamento

1. Mettere in funzione il sensore solo dopo averlo completamente montato, debitamente cablato e provato.
2. Rispettare le condizioni di impiego e i dati risultanti dalle etichette o dalla targhetta di identificazione dei rispettivi sensori.
3. Non staccare connettori o cavi in tensione.

2.7 ATEX – Indicazioni sulla protezione contro le esplosioni



Attenersi rigorosamente alle condizioni e ai valori limite specificati nelle seguenti indicazioni. Diversamente il sensore non corrisponde ai requisiti di protezione contro le esplosioni.

I sensori sono certificati e contrassegnati in base alla dichiarazione di conformità allegata.

Possono essere utilizzati

- con gas, nebbie e vapori delle zone 1 e 2
- con polveri infiammabili delle zone 21 e 22

2.7.1 Informazioni sull'etichettatura



Informazioni sull'anno di produzione del sensore: nel codice data a 5 cifre della targhetta di identificazione, le prime due posizioni indicano l'anno mentre le ultime due la settimana.



II 2G Ex ia IIC T4 Gb

II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Date le dimensioni ridotte del sensore, la marcatura ATEX è riportata in una banderuola attaccata al cavo.

AVVERTENZA

Pericolo di creazione di una fonte combustibile causata da condizioni di esercizio, raccordi e parametri non consentiti!

L'impiego del sensore in condizioni di esercizio non consentite può provocare un'esplosione.

1. Rispettare le condizioni di esercizio consentite, in particolare la temperatura ambiente e la protezione meccanica dell'apparecchio.
2. Il sensore nell'esecuzione ATEX è destinato esclusivamente ad un montaggio completo in scanalature a T adatte.
3. Rispettare il campo temperatura consentito in conformità alle condizioni ATEX.
4. Non rimuovere i connettori e il cavo di collegamento dal sensore in presenza di tensione.
5. Utilizzare soltanto cavi di collegamento omologati per le zone di protezione Ex.
6. Durante l'installazione, la manutenzione o la riparazione, attenersi assolutamente alle rispettive norme Ex, in particolare EN 60079-14.

i Le esecuzioni NAMUR dei sensori per cilindri magnetici sono dispositivi elettrici a sicurezza intrinseca secondo la norma NAMUR EN 60947-5-6 che possono essere utilizzati in amplificatori di isolamento con certificato di conformità Ex.

3 Fornitura

- 1 sensore
- 1 esemplare delle istruzioni per l'uso

4 Descrizione del prodotto

Il sensore è destinato al rilevamento di campi magnetici in aree a rischio di esplosione.

4.1 Identificazione del prodotto

- Fare riferimento alle indicazioni riportate sul prodotto e sull'imballaggio.

5 Montaggio





Fig. 1: Schema di collegamento sensore

Occupazione dei pin/dei fili



1. Attenersi alle norme Ex secondo EN 60079-14.
2. L'installazione elettrica deve essere eseguita o sorvegliata da personale elettrico specializzato con qualifica di persona competente (secondo TRBS 1203 o equivalente) in osservanza alle disposizioni nazionali specifiche.
3. Prima dell'installazione confrontare le indicazioni sull'apparecchio con quelle nelle istruzioni d'uso.

ATTENZIONE

Pericolo di ferimento in caso di montaggio con pressione e tensione elettrica attivate

Il montaggio in pressione o in tensione elettrica può provocare ferimenti.

- Prima del montaggio togliere l'alimentazione elettrica e pneumatica di tutte le parti rilevanti dell'impianto.

5.1 Installazione del sensore

La posizione di montaggio è a piacere.

Per il montaggio e il collegamento del sensore tenere presente i punti seguenti:

1. Montare il sensore in posizione protetta meccanicamente e da luce UV (a seconda delle esigenze/condizioni di esercizio).
2. Posare i cavi protetti e provvedere a uno scarico della trazione.
3. Attenersi ai dati prestazionali massimi (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) dell'amplificatore di isolamento.
4. Attenersi allo schema di collegamento del sensore.
5. Non collegare né staccare connettori o cavi in tensione.

i

I sensori NAMUR sono da considerarsi apparecchi passivi e pertanto non richiedono ulteriori circuiti di protezione.




Fig. 2: Installazione del sensore

Procedere nel modo seguente:

1. Inserire il sensore nella scanalatura a T.
2. Serrare la vite a fondo (coppia di serraggio $M_D = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Cura e manutenzione

I sensori sono esenti da manutenzione.

7 Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le disposizioni nazionali del proprio paese.

8 Ricerca e risoluzione errori

- In caso di guasto o di avaria, sostituire il sensore.

9 Dati tecnici

Generalità	
Tensione massima di ingresso	$U_i = 20 \text{ V DC}$
Corrente massima di ingresso	$I_i = 60 \text{ mA}$
Potenza massima di ingresso	$P_i = 100 \text{ mW}$
Induttanza interna effettiva	$L_i = 10 \mu\text{H}$
Capacità interna effettiva	$C_i = 130 \text{ nF}$
Temperatura ambiente	$-25 \text{ °C} \dots +80 \text{ °C}$
Lunghezza cavo	R412027174 5 m
	R412027173 0,3 m/M12
ATEX	
Zone 1 e 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zone 21 e 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Per ulteriori dati tecnici consultare il catalogo online.

Índice

1	Acerca de esta documentación	22
1.1	Validez de la documentación	22
1.2	Documentación adicional	22
1.3	Presentación de la información	22
1.3.1	Advertencias	22
1.3.2	Símbolos	22
2	Indicaciones de seguridad	22
2.1	Acerca de este capítulo	22
2.2	Utilización conforme a las especificaciones	22
2.3	Utilización no conforme a las especificaciones	22
2.4	Cualificación del personal	22
2.5	Indicaciones de seguridad generales	22
2.6	Indicaciones de seguridad según producto y tecnología	22
2.6.1	Antes del montaje	22
2.6.2	Durante el funcionamiento	22
2.7	ATEX: indicaciones para la protección contra explosiones	22
2.7.1	Explicación sobre el marcado	22
3	Volumen de suministro	23
4	Sobre este producto	23
4.1	Identificación del producto	23
5	Montaje	23
5.1	Montaje del sensor	23
6	Cuidado y mantenimiento	23
7	Eliminación de residuos	23
8	Localización de fallos y su eliminación	23
9	Datos técnicos	23

1 Acerca de esta documentación

1.1 Validez de la documentación

Estas instrucciones contienen información importante para instalar y utilizar el sensor de un modo seguro y apropiado.

1.2 Documentación adicional

El sensor es un componente de la instalación.

► Tenga también en cuenta la documentación del fabricante de la instalación.

1.3 Presentación de la información

1.3.1 Advertencias

Esta documentación incluye avisos de advertencia antes de los pasos siempre que exista riesgo de daños personales o materiales en el equipo. Se deberán cumplir las medidas descritas para evitar dichos peligros.

Estructura de las advertencias

PALABRA DE ADVERTENCIA

Tipo de peligro y origen

Consecuencias derivadas de la no observancia

► Precauciones

Significado de las palabras de advertencia

PELIGRO

Riesgo inmediato para la vida y la salud de las personas.

No respetar estas indicaciones tendrá consecuencias graves, incluida la muerte.

ADVERTENCIA

Posible riesgo para la vida y la salud de las personas.

No respetar estas indicaciones puede tener consecuencias graves, incluida la muerte.

ATENCIÓN

Posible situación peligrosa.

No respetar estas indicaciones podría ocasionar lesiones personales leves o daños materiales.

NOTA

Posibilidad de averías o daños materiales.

No respetar estas indicaciones podría ocasionar averías o daños materiales, pero no lesiones personales.

1.3.2 Símbolos



Recomendaciones para una utilización óptima de nuestros productos. Tenga en cuenta esta información para garantizar el mejor funcionamiento posible.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Acerca de este capítulo

El producto ha sido fabricado conforme al estado actual de la técnica y las reglas de seguridad técnica acreditadas. Sin embargo, existe riesgo de daños personales y materiales si no se observan las siguientes indicaciones de seguridad generales y las indicaciones de advertencia que figuran delante de las instrucciones de actuación de esta documentación.

1. Por tanto, lea estas instrucciones con detenimiento y por completo antes de trabajar con el sensor.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar al que siempre puedan acceder fácilmente todos los usuarios.

3. Entregue el sensor a terceras personas siempre junto con las instrucciones de servicio.

2.2 Utilización conforme a las especificaciones

1. Haga uso del sensor únicamente en el ámbito industrial.
2. Respete los límites de potencia mencionados en los datos técnicos.
3. Instale el sensor solamente en entornos con riesgo de explosión dentro de las zonas permitidas y según la clase identificada.

2.3 Utilización no conforme a las especificaciones

Se considera utilización no conforme a las especificaciones aquellos casos en que el sensor:

- se utiliza fuera de los campos de aplicación que se nombran en estas instrucciones,
- se utiliza en condiciones de funcionamiento que difieren de las que se describen en estas instrucciones.

2.4 Cualificación del personal

El montaje y la puesta en servicio requiere conocimientos fundamentales de electricidad y neumática. Solamente personal cualificado en electrónica o neumática o bien otra persona supervisada y controlada por una persona cualificada podrá realizar el montaje y la puesta en servicio. Por personal cualificado se entiende una persona que, en virtud de su formación especializada, sus conocimientos y experiencia, así como su conocimiento acerca de las normas vigentes, puede evaluar los trabajos que se le han encomendado, detectar potenciales peligros y adoptar medidas de seguridad adecuadas. Un especialista debe cumplir con las reglas específicas del sector y contar con la cualificación de "persona capacitada" conforme a las reglas técnicas alemanas de seguridad laboral (TRBS 1203).

2.5 Indicaciones de seguridad generales

1. Observe las prescripciones vigentes para evitar accidentes y respetar el medio ambiente en el país en el que se vaya a utilizar el sistema y en el puesto de trabajo.
2. Como norma general, no está permitido modificar ni transformar el aparato.
3. El aparato se debe utilizar exclusivamente en el campo de potencia que viene indicado en los datos técnicos.
4. En ninguna circunstancia debe someter el producto a cargas no admisibles. La garantía se anula en caso de montaje defectuoso.

2.6 Indicaciones de seguridad según producto y tecnología

2.6.1 Antes del montaje

- Desconecte la presión y la corriente de la pieza relevante de la instalación antes de montar el sensor y enchufar o desenchufar conectores.

2.6.2 Durante el funcionamiento

1. No ponga el sensor en servicio mientras no esté totalmente montado y correctamente conectado, y no lo haya probado.
2. Tenga en cuenta las condiciones de utilización y los datos que se indican en las impresiones y placas de características del sensor.
3. No desconecte ningún conector ni cable que esté bajo tensión.

2.7 ATEX: indicaciones para la protección contra explosiones



Respete las condiciones y los valores límite mencionados en las siguientes notas. De lo contrario, el sensor no se corresponde con los requisitos para la protección contra explosiones.

Los sensores están certificados y marcados conforme a la declaración de conformidad adjunta.

Se pueden utilizar:

- con gases, neblinas y vapores de las zonas 1 y 2
- con polvo combustible de las zonas 21 y 22

2.7.1 Explicación sobre el marcado



Información sobre el año de fabricación del sensor: en el código de fecha de 5 posiciones de la placa de características, las dos primeras posiciones indican el año, y las dos últimas, la semana.



II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIC T135°C Db

Debido al reducido tamaño de montaje del sensor, la identificación ATEX se indica en la etiqueta del cable.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de que se genere una fuente de ignición por condiciones de servicio, conexiones y parámetros no admisibles

La utilización del sensor en condiciones de servicio no admisibles puede provocar una explosión.

1. Tenga en cuenta las condiciones de servicio admisibles, particularmente la temperatura ambiente así como la protección mecánica del aparato.
2. El sensor en versión ATEX está proyectado exclusivamente para montaje completo en las correspondientes ranuras en T.
3. Tenga en cuenta los rangos de temperatura limitados que se especifican en las condiciones ATEX.
4. No desconecte el conector por enchufe y el cable de unión si el sensor se encuentra bajo corriente.
5. Use solamente cables de unión que estén permitidos para zonas con peligro de explosión.
6. En los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación, tenga en cuenta las correspondientes disposiciones sobre atmósferas explosivas, en especial la norma EN 60079-14.

i En las versiones NAMUR de los sensores cilíndricos magnéticos, se trata de materiales eléctricos con seguridad intrínseca según la norma NAMUR EN 60947-5-6, que pueden funcionar en amplificadores seccionadores con certificado de conformidad para zonas con peligro de explosión.

3 Volumen de suministro

- 1 sensor
- 1 manual de instrucciones de servicio

4 Sobre este producto

El sensor sirve para registrar campos magnéticos en zonas con riesgo de explosión.

4.1 Identificación del producto

- Tenga en cuenta los datos que figuran en el producto y en el embalaje.

5 Montaje





Fig. 1: Diagrama de conexión del sensor

Ocupación de conductores/pines



1. Tenga en cuenta las disposiciones sobre atmósferas explosivas conforme a la norma EN 60079-14.

2. La instalación eléctrica debe ser realizada o, dado el caso, supervisada conforme a las disposiciones nacionales vigentes por personal técnico electricista que cuente con la cualificación de "persona capacitada" conforme a la norma alemana TRBS 1203 o equivalente.
3. Antes de proceder a la instalación, compare los datos que figuran en el aparato con los de las instrucciones de servicio.

⚠ ATENCIÓN

Peligro de lesiones por montaje con presión o tensión eléctrica

En caso de realizar el montaje con presión o tensión eléctrica se pueden producir lesiones.

- Antes de iniciar el montaje, desconecte la tensión y la corriente eléctrica de todos los componentes de la instalación que corresponda.

5.1 Montaje del sensor

La posición de montaje es indiferente.

Al montar y conectar el sensor, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Monte el sensor de forma que quede protegido tanto mecánicamente como de la luz ultravioleta (en función de los requisitos/condiciones de servicio).
2. Tienda los cables de manera que queden protegidos y disponga de descarga de tracción.
3. Tenga en cuenta los datos de potencia máxima (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) del amplificador seccionador.
4. Tenga en cuenta el diagrama de conexión del sensor.
5. Conecte ni desconecte los cables o conectores bajo tensión.



Los sensores NAMUR se deben considerar aparatos pasivos y, por tanto, no necesitan más circuitos de protección.




Fig. 2: Montaje del sensor

Proceda como se explica a continuación:

1. Introduzca el sensor en la ranura en T.
2. Apriete los tornillos (par de apriete $M_D = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Cuidado y mantenimiento

Los sensores están exentos de mantenimiento.

7 Eliminación de residuos

- Elimine el producto de acuerdo con las especificaciones de su país.

8 Localización de fallos y su eliminación

- Sustituya el sensor en caso de averías o fallo.

9 Datos técnicos

Generalidades

Tensión de entrada máxima	$U_i = 20 \text{ V DC}$
Corriente de entrada máxima	$I_i = 60 \text{ mA}$
Potencia de entrada máxima	$P_i = 100 \text{ mW}$
Inductancia interna efectiva	$L_i = 10 \text{ } \mu\text{H}$
Capacidad interna efectiva	$C_i = 130 \text{ nF}$
Temperatura ambiente	$-25^\circ\text{C} \dots +80^\circ\text{C}$

Generalidades		
Longitud de cable	R412027174	5 m
	R412027173	0,3 m/M12

ATEX	
Zona 1 y 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zona 21 y 22	II 2D Ex ia IIC T135°C Db

Puede consultar más datos técnicos en el catálogo online.

Innehåll

1 Om denna dokumentation	27
1.1 Dokumentationens giltighet	27
1.2 Övrig dokumentation	27
1.3 Presentation av informationen	27
1.3.1 Varningar	27
1.3.2 Symboler	27
2 Säkerhetsföreskrifter	27
2.1 Om detta kapitel	27
2.2 Tillåten användning	27
2.3 Ej tillåten användning	27
2.4 Personalens kvalifikationer	27
2.5 Allmänna säkerhetsföreskrifter	27
2.6 Produkt- och teknikrelaterade säkerhetsföreskrifter	27
2.6.1 Innan montering	27
2.6.2 Under drift	27
2.7 ATEX – Information om explosionskydd	27
2.7.1 Förklaring till märkningen	27
3 Leveransomfattning	28
4 Om denna produkt	28
4.1 Produktidentifikation	28
5 Montering	28
5.1 Montera sensor	28
6 Skötsel och underhåll	28
7 Avfallshantering	28
8 Felsökning och åtgärder	28
9 Tekniska data	28

1 Om denna dokumentation

1.1 Dokumentationens giltighet

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur man installerar och manövrerar sensorn säkert och fackmannamässigt.

1.2 Övrig dokumentation

Sensorn är en systemkomponent.

► Beakta även dokumentationen från systemtillverkaren.

1.3 Presentation av informationen


1.3.1 Varningar


I denna dokumentation finns det varningsmeddelanden före varje steg då det finns risk för personskada eller skada på utrustningen. De åtgärder som beskrivs för att undvika dessa faror måste följas.

Varningarnas struktur

 SIGNALORD
Typ av fara och källa Konsekvenser av underlåtenhet
► Försiktighetsåtgärder

Signalordens betydelse


 FARA
Omedelbar fara för människors liv och hälsa. Underlåtenhet att följa dessa meddelanden kommer att leda till allvariga hälsokonsekvenser, inklusive dödsfall.

 VARNING
Möjlig fara för människors liv och hälsa. Underlåtenhet att följa dessa meddelanden kan leda till allvariga hälsokonsekvenser, inklusive dödsfall.

 SE UPP
Potentiellt farlig situation. Underlåtenhet att följa dessa meddelanden kan leda till lättare personskador eller skada på egendom.

OBS!
Möjlig fara för egendomsskada eller felfunktion. Underlåtenhet att följa dessa meddelanden kan leda till skada på egendom eller funktionsfel, men inte till personskador.

1.3.2 Symboler

	Rekommendation för optimal användning av våra produkter. Observera denna information för att säkerställa smidigast möjliga drift.
--	--

2 Säkerhetsföreskrifter

2.1 Om detta kapitel

Produkten har tillverkats i enlighet med befintlig, aktuell teknik gällande säkerhetstekniska föreskrifter. Trots detta finns risker för person- och sakskador, om inte följande allmän säkerhetsinformation och varningsinformation för handhavande i denna dokumentation beaktas.

1. Läs därför igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar arbeta med sensorn.
2. Förvara denna anvisning så att den alltid är tillgänglig för alla användare.
3. Bifoga alltid denna bruksanvisning om sensorn överlämnas till någon annan.

2.2 Tillåten användning

1. Sensorn får endast användas inom industrin.
2. Håll dig inom de effektgränser som anges i tekniska data.
3. Använd endast sensorn i potentiellt explosiva atmosfärer inom de godkända områdena i enlighet med den angivna klassen.

2.3 Ej tillåten användning

Ej tillåten användning innebär att sensorn används

- utanför det användningsområde som denna bruksanvisning anger,
- under driftsvillkor som avviker från dem som anges i denna bruksanvisning.

2.4 Personalens kvalifikationer

Montering och driftstart kräver grundläggande elektriska och pneumatiska kunskaper. Montering och driftstart får därför endast utföras av en fackman inom el och pneumatik eller av en person under ledning och uppsikt av en sådan person. Med fackman avses en person som till följd av sin yrkesutbildning, sina kunskaper och erfarenheter liksom sin kännedom om tillämpliga bestämmelser kan bedöma anförtrött arbete, upptäcka möjliga faror och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Fackmannen måste iaktta tillämpliga yrkesmässiga regler och inneha kvalifikationer enligt de tekniska reglerna för driftsäkerhet (TRBS 1203).

2.5 Allmänna säkerhetsföreskrifter

1. Följ de föreskrifter som gäller i Sverige och på arbetsplatsen för att undvika olyckor och för att skydda miljön.
2. Apparaten får aldrig förändras eller byggas om jämfört med den ursprungliga konfigurationen.
3. Apparaten får endast användas inom de effektområden som anges i tekniska data.
4. Produkten får under inga omständigheter belastas mekaniskt på ett otillåtet sätt.

Garantin upphör att gälla vid felaktig montering.

2.6 Produkt- och teknikrelaterade säkerhetsföreskrifter

2.6.1 Innan montering

► Gör den aktuella anläggningsdelen trycklös och spänningsfri, innan sensorn monteras eller hankontakterna ansluts eller tas bort.

2.6.2 Under drift

1. Starta inte sensorn förrän den är färdigmonterad, korrekt ansluten samt testad.
2. Observera användningsförehållanden och information som finns tryckt på respektive sensor eller på sensorns typskylt.
3. Separera inga hankontakter eller anslutningskontakter under spänning.

2.7 ATEX – Information om explosionskydd


 Följ alltid de villkor och gränsvärden som anges i följande information. Annars uppfyller sensorn inte kraven för explosionskydd.

Sensorn är märkta och certifierade enligt den bifogade försäkran om överensstämmelse.

De kan användas

- med gas, dimma och ånga i zonerna 1 och 2
- med brännbart damm i zonerna 21 och 22

2.7.1 Förklaring till märkningen

 Information om tillverkningsstid för sensorn: i den femsiffriga datumkoden på typskylten anger de första båda siffrorna tillverkningsåret och de sista båda siffrorna tillverkningsveckan.



II 2G Ex ia IIC T4 Gb

II 2D Ex ia IIIIC T135°C Db

⚠ VARNING

Risk för antändning av tändkällor på grund av otillåtna användningsförhållanden, anslutningar och parametrar!

Explosion kan uppstå om sensorerna används på ett icke tillåtet sätt.

1. Respektera tillåtna användningsförhållanden, speciellt omgivningstemperatur samt mekanisk skydd för apparaten.
2. Sensor i ATEX-utförande är endast avsedd för komplett montering i passande T-spår.
3. Observera det begränsade temperaturområdet vid ATEX-förhållanden.
4. Separera inte snabbanslutningen och kabeln från sensorn under spänning.
5. Använd endast kablar som är godkända för Ex-skydds-zoner.
6. Observera tillämpliga Ex-regler vid installation, underhåll eller reparation, speciellt EN 60079-14.

i NAMUR-utförandena av magnetcyklindersensorerna är egensäker elektrisk utrustning i enlighet med NAMUR-standardEN 60947-5-6, som kan drivas på isolerande kopplingsförstärkare med ett Ex-certifikat för överensstämmelse.

3 Leveransomfattning

- 1 x sensor
- 1 x bruksanvisning

4 Om denna produkt

Sensorn är avsedd för registrering av magnetfält i områden med explosionsrisk.

4.1 Produktidentifikation

- ▶ Observera anvisningarna på produkten och förpackningen.

5 Montering





Bild 1: Anslutningsbild sensor

Stift-/ledningsanslutning



1. Observera Ex-standarder enligt EN 60079-14.
2. Den elektriska installationen får endast göras resp. kontrolleras av en kvalificerad elektriker och enligt gällande nationella regler (enligt TRBS 1203 eller motsvarande).
3. Jämför uppgifterna på apparaten med uppgifterna i bruksanvisningen innan installationen utförs.

⚠ SE UPP

Risk för personskador vid montering under tryck och elektrisk spänning

Om montering sker under tryck eller elektrisk spänning kan detta leda till personskador.

- ▶ Gör alla relevanta anläggningskomponenter ström- och trycklösa innan monteringen.

5.1 Montera sensor

Monteringsläget är valfritt.

Vid montering och anslutning av sensorerna måste du observera följande punkter:

1. Montera sensorn mekaniskt skyddad och även skyddad från UV-ljus (beroende på krav/driftsförhållanden).
2. Placera anslutningskontakterna skyddat och se till för dragavlastning.
3. Beakta maximala effektdata (U_i , I_i , P_i , L_i , C_i) på KOLLA.
4. Notera sensorernas anslutningsbild.
5. Anslut eller koppla inte bort anslutningskontakterna eller hankontakterna under spänning.

i NAMUR-sensorer ska betraktas som passiva apparater och kräver därför inga ytterligare kortslutningsskydd.




Bild 2: Montera sensor

Gör så här:

1. Lägg i sensorn i T-spåret.
2. Dra åt skruven (åtdragningsmoment $M_0 = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Skötsel och underhåll

Sensorerna är underhållsfria.

7 Avfallshantering

- ▶ Avfallshandla produkten enligt gällande, nationella föreskrifter.

8 Felsökning och åtgärder

- ▶ Byt ut sensorn vid störningar eller om den slutar att fungera.

9 Tekniska data

Allmänt	
maximal ingångsspänning	$U_i = 20 \text{ V DC}$
maximal ingångsström	$I_i = 60 \text{ mA}$
maximal ingångseffekt	$P_i = 100 \text{ mW}$
effektiv inre induktivitet	$L_i = 10 \mu\text{H}$
effektiv inre kapacitet	$C_i = 130 \text{ nF}$
Omgivningstemperatur	$-25 \text{ °C} \dots +80 \text{ °C}$
Kabellängd	R412027174 5 m
	R412027173 0,3 m/M12
ATEX	
Zon 1 och 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Zon 21 och 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Ytterligare tekniska data finns i online-katalogen.

Оглавление

1	Об этой документации	31
1.1	Область применения документации	31
1.2	Дополнительная документация	31
1.3	Представление информации	31
1.3.1	Предупреждения	31
1.3.2	Символы	31
2	Указания по безопасности	31
2.1	О данной главе.....	31
2.2	Использование по назначению	31
2.3	Использование не по назначению	31
2.4	Квалификация персонала	31
2.5	Общие указания по безопасности	31
2.6	Указания по безопасности, относящиеся к изделию и технологии	31
2.6.1	Перед монтажом.....	31
2.6.2	Во время эксплуатации	31
2.7	ATEX – Указания по взрывозащите	32
2.7.1	Пояснения к маркировке	32
3	Объем поставки	32
4	Об этом изделии.....	32
4.1	Идентификация изделия	32
5	Монтаж	32
5.1	Монтаж датчика	32
6	Уход и техническое обслуживание	33
7	Утилизация	33
8	Поиск и устранение неисправностей	33
9	Технические характеристики.....	33

1 Об этой документации

1.1 Область применения документации

Данное руководство содержит важную информацию о безопасной и правильной установке и эксплуатации датчика.

1.2 Дополнительная документация

Датчик является компонентом системы.


► Соблюдайте также положения, которые содержатся в документации производителя системы.

1.3 Представление информации


1.3.1 Предупреждения


В этой документации перед описанием рабочих действий, когда существует риск получения травм или повреждения оборудования, приводятся предупреждающие примечания и указания. С целью исключения опасных ситуаций неукоснительно соблюдайте указанные требования.


Структура предупреждений

 СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО
Тип и источник опасности
Последствия несоблюдения
► Меры предосторожности

Значение сигнальных слов


 ОПАСНОСТЬ
Непосредственная опасность для жизни и здоровья людей.
Несоблюдение этих требований приводит к тяжелым несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом.

 ОПАСНО
Потенциальная опасность для жизни и здоровья людей.
Несоблюдение этих требований может привести к тяжелым несчастным случаям, в том числе со смертельным исходом.

 ОСТОРОЖНО
Потенциально опасная ситуация.
Несоблюдение этих требований может привести к незначительным травмам или материальному ущербу.

ВНИМАНИЕ
Риск материального ущерба или сбоя в работе.
Несоблюдение этих требований может привести к повреждению оборудования или неисправностям, при этом риск травмирования исключается.

1.3.2 Символы

	Рекомендации по оптимальному использованию наших продуктов. Для обеспечения бесперебойной работы выполняйте эти указания.
--	--

2 Указания по безопасности

2.1 О данной главе

Изделие изготовлено в соответствии с современным уровнем техники и общепризнанными правилами техники безопасности. Тем не менее, не исключена вероятность травм и материального ущерба в случае несоблюдения приведенных ниже общих указаний по безопасности, а

также игнорирования содержащихся в этой документации предупреждений, относящихся к конкретным инструкциям.

1. Внимательно и полностью прочитайте данное руководство перед началом работы с датчиком.
2. Храните данное руководство таким образом, чтобы в любой момент оно было доступно для всех пользователей.
3. Всегда передавайте датчик третьим лицам вместе с руководством по эксплуатации.

2.2 Использование по назначению

1. Применяйте датчик только в промышленном секторе.
2. Не допускайте превышения максимальной мощности, указанной в технических характеристиках.
3. Используйте датчик во взрывоопасной атмосфере только в пределах разрешенных зон в соответствии с назначенным классом.

2.3 Использование не по назначению

Под использованием не по назначению подразумевается использование датчика

- в областях, выходящих за рамки названных в данном руководстве,
- в условиях эксплуатации, не соответствующих приведенным в данном руководстве.

2.4 Квалификация персонала

Монтаж и ввод в эксплуатацию требуют базовых знаний в области электротехники и пневматики. Поэтому монтаж и ввод в эксплуатацию разрешается выполнять только специалистам по электрике и пневматике, либо лицам, прошедшим необходимый инструктаж, и под руководством специалиста. Квалифицированным специалистом является лицо, которое получило соответствующее профессиональное образование и имеет необходимые знания и опыт работы, благодаря чему оно в состоянии правильно расценить возложенную на него работу, может распознать вероятную опасность и принять надлежащие меры для ее предотвращения. Специалист должен соблюдать соответствующие профессиональные правила и иметь квалификацию обученного лица согласно техническим правилам эксплуатационной безопасности (TRBS 1203).

2.5 Общие указания по безопасности

1. Соблюдайте предписания по предотвращению несчастных случаев, а также действующие в стране использования положения о защите окружающей среды и об охране труда.
2. Ни в коем случае не вносите изменения в устройство и не переделывайте его.
3. Используйте устройство исключительно в допустимом диапазоне мощности, который указан в технических характеристиках.
4. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте устройство недопустимым механическим нагрузкам.

При ненадлежащем выполнении монтажа гарантия теряет силу.

2.6 Указания по безопасности, относящиеся к изделию и технологии

2.6.1 Перед монтажом

► Перед монтажом датчика, а также перед подключением или извлечением штекера сбросьте давление и отключите электропитание на соответствующем участке системы.

2.6.2 Во время эксплуатации

1. Вводите датчик в эксплуатацию только, когда он полностью смонтирован и правильно подключен, а также после того, как он протестирован.
2. Соблюдайте условия эксплуатации и данные, указанные на клеймах или заводских табличках соответствующего датчика.
3. Не отсоединяйте никакие штекеры или провода, находящиеся под напряжением.

2.7 АТЕХ – Указания по взрывозащите



Необходимо соблюдать условия и предельные значения, которые содержатся в следующих указаниях. В противном случае датчик не будет соответствовать требованиям взрывозащиты.

Датчики имеют сертификаты и маркировку согласно прилагаемой декларации о соответствии.

Датчики применяются

- для работы в областях с примесью газа, дымовой завесы и пара, входящих в Зоны 1 и 2
- для работы в областях с легковоспламеняющейся пылью, входящих в Зоны 21 и 22

2.7.1 Пояснения к маркировке



Информация о годе изготовления датчика: первые две цифры 5-значного кода с заводской таблички сообщают о годе изготовления, а последние две цифры – о календарной неделе.



II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIC T135°C Db

В связи с небольшой конструкцией датчика маркировка АТЕХ указана на кабельном флажке.

ОПАСНО

Опасность возникновения источника воспламенения вследствие недопустимых условий эксплуатации, ошибочных подключений и параметров!

Эксплуатация датчика в недопустимых условиях может привести к взрыву.

1. Соблюдайте допустимые условия эксплуатации, в частности, касающиеся температуры окружающей среды и механической защиты устройства.
2. Вариант датчика в исполнении АТЕХ предназначен только для полной установки в подходящие Т-образные пазы.
3. Соблюдайте ограниченный диапазон температур в условиях эксплуатации по АТЕХ.
4. Не отсоединяйте быстроразъемные соединения и соединительный кабель от датчика при подаче напряжения.
5. Используйте только соединительные кабели, одобренные для взрывоопасных зон.
6. При монтаже, техническом обслуживании или ремонте соблюдайте соответствующие предписания, касающиеся взрывозащиты, в частности, требования стандарта EN 60079-14.



Магнитные датчики цилиндра в исполнении NAMUR являются искробезопасным электрооборудованием в соответствии со стандартом NAMUR EN 60947-5-6, которое может работать на изолирующих коммутационных усилителях с сертификатом соответствия Ex.

3 Объем поставки

- 1x датчик
- 1x руководство по эксплуатации

4 Об этом изделии

Датчик служит для обнаружения магнитных полей во взрывоопасных зонах.

4.1 Идентификация изделия

- ▶ Примите во внимание информацию, указанную на самом изделии и на его упаковке.

5 Монтаж



Рис. 1: Схема подключения датчика

Распределение контактов / жил

1	L+
2	Не занят
3	Не занят
4	M

1. Соблюдайте инструкции и предписания, касающиеся взрывозащиты, согласно стандарту 60079-14.
2. Электромонтаж должен выполняться или контролироваться электриком, имеющим квалификацию компетентного специалиста (согласно техническим правилам TRBS 1203 или другим равнозначным требованиям), согласно соответствующим национальным предписаниям.
3. Перед установкой сравните данные на устройстве с информацией в руководстве по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО

Опасность получения телесных повреждений при монтаже под давлением и электрическим напряжением

Монтаж оборудования, находящегося под давлением и электрическим напряжением, может стать причиной телесных повреждений.

- ▶ Перед монтажом сбросьте давление и отключите электропитание на соответствующих узлах системы.

5.1 Монтаж датчика

Монтажное положение является произвольным.

При монтаже и подключении датчика необходимо учитывать следующие моменты:

1. Установите датчик в защищенном от механического воздействия и ультрафиолетового излучения месте (в зависимости от требований / условий эксплуатации).
2. Проложите кабели так, чтобы они были защищены, и обеспечьте разгрузку от натяжения.
3. Соблюдайте максимальные данные мощности (U, I, P, L, C) усилителя с гальванической развязкой.
4. Соблюдайте схему подключения датчика.
5. Не подключайте и не отключайте провода и штекеры, находящиеся под напряжением.



Датчики NAMUR должны рассматриваться как пассивные устройства и поэтому не требуют дополнительных защитных схем.




Рис. 2: Монтаж датчика

Выполните следующие действия:

1. Вставьте датчик в Т-образный паз.
2. Затяните винт (момент затяжки $M_b = 0,4 \text{ Nm}$).

6 Уход и техническое обслуживание

Датчики не требуют техобслуживания.

7 Утилизация

- ▶ Утилизируйте изделие согласно национальным нормам и правилам, действующим в вашей стране.

8 Поиск и устранение неисправностей

- ▶ Замените датчик в случае неисправности или выхода из строя



9 Технические характеристики

Общая информация	
Максимальное входное напряжение	$U_i = 20$ В пост. тока
Максимальный входной ток	$I_i = 60$ мА
Максимальная входная мощность	$P_i = 100$ мВт
Эффективная внутренняя индуктивность	$L_i = 10$ мкГн
Эффективная внутренняя ёмкость	$C_i = 130$ нФ
Температура окружающей среды	-25 °C ... +80 °C
Длина кабеля	R412027174 5 м
	R412027173 0,3 м/M12
ATEX	
Зона 1 и 2	II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Зона 21 и 22	II 2D Ex ia IIIC T135°C Db

Другие технические данные вы найдете в онлайн-каталоге.

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Declaration of Conformity

nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU / in accordance with ATEX Directive 2014/34/EU and with the UK Statutory Instrument UKSI 2016:1107
"Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016"
und nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU / and in accordance with the EMC directive 2014/30/EU and with the UK Statutory Instrument
UKSI 2016:1091 "Electromagnetic Compatibility Regulations 2016"

1) Gerätetyp/Produkt:	1) Apparatus model/Product:
NÄHERUNGSSENSOREN, Serie ST6	PROXIMITY SENSORS, series ST6
2) Name und Anschrift des Herstellers:	2) Name and address of the manufacturer:
AVENTICS GmbH Ulmer Str. 4 30880 Laatzen, GERMANY	
3) Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.	3) This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4) Gegenstand der Erklärung Sensoren elektronisch PNP, Materialnummern:	4) Object of the declaration Electronic sensors, material numbers:
R412027173, R4120027174	
5) Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: - gemäß Kopfzeilen dieses Dokuments	5) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation and with the relevant UK statutory requirements: - as referred to in the headlines of this document
6) Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden:	6) References to the relevant harmonized standards – respectively designated standards – used:
EN IEC 60947-5-2:2020 EN 60947-5-6:2000 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012	
 II 2G Ex ia IIC T4 Gb  II 2D Ex ia IIC T135°C Db TÜV 19 ATEX 246390 UL22UKEX2386 -25°C ≤ Ta ≤ +80°C	
7) Die notifizierte Stelle TÜV NORD CERT GmbH, Kennnummer 0044, hat eine EU-Baumusterprüfung durchgeführt und folgende Bescheinigung ausgestellt: TÜV 19 ATEX 246390, Ausgabe 01.	7) The notified body TÜV NORD CERT GmbH, number 0044, performed an EU-type examination and issued the certificate: TÜV 19 ATEX 246390, Rev. 01. The approved body UL International (UK) Ltd, Approved Body number 0843, performed an UK-type examination and issued the certificate: UL22UKEX2386 Rev. 0
8) Zusatzangaben: Die Hinweise aus der Betriebsanleitung und Angebotszeichnung sind unbedingt zu beachten.	8) Additional information: The instructions in the Operation Manual and offer drawing are to be kept.

Unterschiedet für und im Namen von: AVENTICS GmbH

Signed for and on behalf of: AVENTICS GmbH

Laatzen
Ort/Place

19.9.22
Datum/Date

Frank Seehausen
Vice President
Engineering Machine Automation MA

Wolf Gerecke,
Director
Product Marketing

Änderungen im Inhalt der Konformitätserklärung sind vorbehalten. Derzeit gültige Ausgabe auf Anfrage.
We reserve the right to make changes in the declaration. Presently applicable edition can be obtained upon request.



Import into the United Kingdom is done by:

**Emerson Automation
Fluid Control & Pneumatics UK Ltd**
2 Pit Hey Place, West Pimbo
Skelmersdale | WN8 9PG
United Kingdom

Emerson Automation Solutions

AVENTICS GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen, GERMANY
phone +49 511 2136-0
fax +49 511 2136-269
www.emerson.com/aventics
aventics@emerson.com

Further addresses:
www.emerson.com/contactus

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The given information does not release the user from the obligation of own judgement and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration.

Translation of the original operating instructions. The original operating instructions were created in the German language.

Subject to modifications. © All rights reserved by AVENTICS GmbH, even and especially in cases of proprietary rights applications. This document may not be reproduced or given to third parties without our consent.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a mark of one of the Emerson Automation Solutions family of business units. All other marks are property of their respective owners.

