


## VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000\*

### 基本構造

ボディと一体化した頑丈なバルブシートおよび最適化された座角により、本バルブは多様な機能性による分離および工程管理の処理が可能です。



#### 一般的な用途

石油・ガス業界、石油化学業界、化学業界、石炭業界、海水淡水化産業、水道業界、食品・飲料業界における広範囲の流体処理に適しています。また、ソーラーパワー、地熱発電、水力発電、化石燃料部門、地域暖房部門、鉱業部門、造船所部門、および航空宇宙分野にも適しています。

#### 流体

シリーズ30,000バルブは以下を含むプロセスに適しています。  
原油、ジェット燃料、ケロシン、ガソリン、酸性ガス、サワーガス、天然ガス、合成ガス、二酸化炭素、フレアガス、排ガス、エチレン、エチレングリコール、エチルベンゼン、ブタジエン、スチレン、水素、酸素、硝酸、アクリル酸、硫酸、塩酸、フッ化水素酸、酢酸、過酸化水素、アルコール、アンモニア、アミン、塩素、塩化ビニル、スチーム、地熱蒸気、熱伝導流体、煙道ガス、コークス炉ガス、飲料水、海水、廃水。

#### 仕様

サイズ: DN 80 - 3000 (NPS 3 - 120)  
圧力定格: ASMEはクラス150~1500、ENはPN 10~250  
温度範囲: -60~+450°C (-76°F~+842°F)

#### 規格

設計:  
API 609、EN 593、ASME B16.34、EN 12516  
フランジ:  
ASME B16.5/ASME B16.47、EN 1092-1、ISO 7005  
面間:  
ISO 5752、EN 558、ASME B16.10、API 609

このデータシートに掲載されている図および寸法表で取り上げているのは、非常に広範な入手可能製品の一部です。詳細については、最寄りのエマソン営業所にお問い合わせいただくか、またはVanessaクライアントエリア ([http://www.vanessavalves.emerson.com/client\\_area/](http://www.vanessavalves.emerson.com/client_area/)) に登録ください。

#### 特徴

- 耐火性のある頑丈なオールメタル構造。
- Stellite®グレード21シートステライト盛によって優れた耐久性が得られます。
- 弾性メタルシールリングは、精密加工されたシート周囲の完全なシート力を保証します。
- 容易に交換できる多層デュプレックスおよびグラファイトシールリング。
- トルクを効率的に伝達/保持するように設計された頑丈なワンピースシャフト。
- ツーピースパッキングランドおよびグラファイトパッキングが外部排出リスクを最小限にします。
- キーによってシャフトからディスクへの接続が固定され、シャフトの保安全性が最大化されます。
- 強力ベアリングは高圧負荷および摩耗に耐えられます。
- 編組グラファイトベアリングプロテクタはごみの侵入を防ぎ、一定の回転トルクおよびバルブ操作性を保証します。
- 内部および外部のシャフト突き出しのリスク処理は国際基準に準拠しています。
- フランジ座ぐりによってボルト締めナットおよびワッシャーの平面性が確保され、継ぎ目の信頼性および安全性が向上します。
- ディスク開/閉の参照および外部ディスクポジションインジケーターによってAPI 609への取り付け/取り外し手順が簡単になります。
- 渦巻き形ガスケット、シールおよびパッキングは特殊工具がなくても交換できます。

\* Vanessa トリプル・オフセット・バルブは、ノンラッピング方式の90度回転および金属間トルクシートによって双方向ゼロリーク性能を達成します (ISO 5208 規格と EN 12266-1 規格「リークレートA」、および AP I598 規格「弾性シートバルブ」要件に従って、最初に水を使って高圧でテストし、次に空気を使って低圧でテストしても、目に見えるリークはありません)。

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

## ASME の一般的な原材料選定

### ASMEの一般的な原材料選定 - 3ページの基本構成断面図を参照してください

アイテム	注記	説明	炭素鋼製ボディ (gr. WCC) <sup>[1]</sup>	炭素鋼製ボディ (gr. LCC) <sup>[1]</sup>	ステンレス鋼製ボディ <sup>[2]</sup>
1		ボデー	ASTM A216 WCC	ASTM A352 LCC	ASTM A351 CF3M / CF8M
		シート盛金	Stellite® gr.21	Stellite® gr.21	Stellite® gr.21
2	□	鋳鋼ディスク	ASTM A216 WCC	ASTM A352 LCC	ASTM A351 CF3M / CF8M
		鍛造ディスク	ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (デュアルグレード)	ASTM A105 / ASTM A350 LF2 (デュアルグレード)	ASTM A182 UNS S31600 / UNS S31603 (F316 / F316L)
		リテーナーフランジ	ASTM A516 gr. 70	ASTM A516 gr. 70	ASTM A240 UNS S31600 / UNS S31603 (gr.316 / gr.316L)
		リテーナーフランジネジ	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
4		シャフト	ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS)	ASTM A479 UNS S41000 (13 Cr SS)	ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50®)
5	□	パッキンブッシング	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)
		スタッドナット	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
		スタッドボルト	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
	□	パッキンフランジ	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L)
6	□	ボトムフランジ	ASTM A516 gr. 70または ASTM A216 WCCまたは ASTM A105 / A350LF2	ASTM A516 gr. 70または ASTM A352 LCCまたはASTM 350 LF2	ASTM A240 / A182 UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) またはASTM A351 CF8M / CF3M
		ネジ	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)	ISO 3506 A4 (ASTM F738 gr. A4)
7		スラストベアリング	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化
8		ベアリング	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化	UNS S31600 / UNS S31603 (AISI 316 / 316L) 表面硬化
		ベアリングプロテクター	グラファイトリング	グラファイトリング	グラファイトリング
S	○	パッキン	グラファイト	グラファイト	グラファイト
	○	ボトム渦巻き形ガスケット	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト
	○◆	シールリング	UNS S31803 (duplex) + グラファイトまたは UNS S17400 (17-4 PH) 表面硬化	UNS S31803 (duplex) + グラファイトまたは UNS S17400 (17-4 PH) 表面硬化	UNS S31803 (duplex) + グラファイトまたは UNS S20910 (Nitronic 50®) 表面硬化
	○	シールリング渦巻き形ガスケット	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト	UNS S31600 / UNS S31603 + グラファイト

### 注

1. 熱処理後ASTM A216 WCC (-46°C~+426°C) は設計温度-46°C以上で制限なしに使用できます。  
炭素鋼 (WCCおよびLCC) パルプ原材料の選定は、NACE MR0103/ISO 17945およびNACE MR0175 / ISO 15156 要件H2S分圧 ≤ 10 kPaおよびpH値3.5に適合しています。

2. 鋳造材ASTM A351 CF3M/CF8Mはデュアルグレード認定を受けています。鍛造材/板材UNS 31600 / UNS S31603 (AISI 316/ AISI 316L) はデュアルグレード認定を受けています。  
ステンレス鋼 (CF3M) パルプ原材料選定は、NACE MR103 / ISO 17945およびNACE MR0175 / ISO 15156要件に適合しています。

□ 材質はバルブサイズに合わせて工場が独自に選択しています。


○ 推奨スペアパーツ

◆ UNS S17400 (17-4 PH) またはUNS S20910 (Nitronic 50®) のソリッドシール リングは用途に応じて提供されるパーツであり、オプションとして利用できます。ASMEクラス900以上については、ソリッドシールリングが標準装備されています。


VANESSAトリプルオフセット バルブ、シリーズ30,000は、高温合金鋼 (例: WC6、WC9、C5、C12) 、オーステナイトステンレス鋼 (例: CF8、CF3、CF8C、CF10) 、二相およびスーパー二相ステンレス鋼 (例: CD3MN、CD3MWCuN) 、高合金オーステナイトステンレス鋼 (例: 6Mo (CN3MN) 、合金20 (CN7M) ) 、さまざまなニッケル合金 (例: モネル、インコロイ、ハステロイ、インコネル) 、ニッケルアルミニウム青銅、チタンを含む広範囲のバルブボディ材料でも製造されています。

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

## 基本構造断面図



使用可能なボディスタイル:




# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス150

## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ13 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	22.3	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	22.3	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	23.9	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	27.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	28.6	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	30.2	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	33.4	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	35.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	38.1	222	138	447	700	315	348
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	41.3	229	138	447	700	395	428
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	46.1	267	138	456	600	570	609

ASME B16.5クラス150 - トリムB



## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ13 (英国法)


NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	0.878	4.50	2.13	8.00	6.25	66	77
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	0.878	5.00	2.13	8.00	6.25	99	110
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	0.941	5.50	2.13	8.00	6.25	121	132
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	1.063	6.00	2.75	11.00	11.75	198	218
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	1.126	6.50	3.25	11.38	11.75	275	301
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	1.189	7.00	3.75	14.00	23.50	363	398
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	1.315	7.50	3.75	14.00	23.50	440	475
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	1.378	8.50	4.63	14.88	23.50	572	625
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	1.500	8.75	5.38	17.63	27.50	693	766
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	1.626	9.00	5.38	17.63	27.50	869	942
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	1.815	10.50	5.38	18.00	23.50	1254	1340



## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	22.3	203	53	204	160	32	37
100	4	Q-400S	365	141	324	290	22.3	229	53	204	160	48	53
150	6	Q-400S	405	165	364	330	23.9	267	53	204	160	66	71
200	8	Q-800S	476	214	428	385	27.0	292	69	278	300	98	107
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	28.6	330	84	289	300	135	147
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	30.2	356	97	356	600	179	195
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	33.4	381	97	356	600	230	246
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	35.0	406	118	379	600	303	327
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	38.1	432	138	447	700	366	399
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	41.3	457	138	447	700	448	481
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	46.1	508	138	456	600	647	686

ASME B16.5クラス150 - トリムB



## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	0.878	8.00	2.13	8.00	6.25	70	81
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	0.878	9.00	2.13	8.00	6.25	106	117
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	0.941	10.50	2.13	8.00	6.25	145	156
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	1.063	11.50	2.75	11.00	11.75	216	235
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	1.126	13.00	3.25	11.38	11.75	297	323
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	1.189	14.00	3.75	14.00	23.50	394	429
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	1.315	15.00	3.75	14.00	23.50	506	541
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	1.378	16.00	4.63	14.88	23.50	667	719
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	1.500	17.00	5.38	17.63	27.50	805	878
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	1.626	18.00	5.38	17.63	27.50	986	1058
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	1.815	20.00	5.38	18.00	23.50	1423	1509



20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス150

## ラグ型 - 面間API 609クラス150 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	13	18
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	17	22
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	23	28
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	36	45
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	49	61
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	83	99
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	117	133
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	160	184
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	194	227
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	270	303
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	387	426

ASME B16.5クラス150 - トリムB



## ラグ型 - 面間API 609クラス150 (英国法)


NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	29	40
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	37	48
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	2.25	1.00	2.13	8.00	6.25	51	62
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	2.50	1.13	2.75	11.00	11.75	79	99
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	2.81	1.25	3.25	11.38	11.75	108	134
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	3.19	1.50	3.75	14.00	23.50	183	218
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	3.63	1.75	3.75	14.00	23.50	257	293
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	4.00	1.88	4.63	14.88	23.50	352	405
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	4.50	2.13	5.38	17.63	27.50	427	499
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	5.00	2.50	5.38	17.63	27.50	594	667
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	6.06	3.13	5.38	18.00	23.50	851	937



## ウェハ型 - 面間API 609クラス150 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	20	25
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363

ASME B16.5クラス150 - トリムB



## ウェハ型 - 面間API 609クラス150 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	31	42
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	33	44
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	2.25	1.00	2.13	8.00	6.25	44	55
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	2.50	1.13	2.75	11.00	11.75	75	95
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	2.81	1.25	3.25	11.38	11.75	99	125
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	3.19	1.50	3.75	14.00	23.50	161	196
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	3.63	1.75	3.75	14.00	23.50	213	249
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	4.00	1.88	4.63	14.88	23.50	271	323
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	4.50	2.13	5.38	17.63	27.50	361	433
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	5.00	2.50	5.38	17.63	27.50	484	557
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	6.06	3.13	5.38	18.00	23.50	713	799



20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス150

## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	80	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	80	53	204	160	27	32
150	6	Q-400S	405	165	364	330	210	80	53	204	160	32	37
200	8	Q-800S	476	214	428	385	230	60	69	278	300	42	51
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	250	40	84	289	300	56	68
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	270	40	97	356	600	82	98
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	290	40	97	356	600	108	124
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	310	40	118	379	600	127	151
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	330	40	138	447	700	144	177
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	350	40	138	447	700	196	229
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	390	40	138	456	600	283	322

ASME B16.34クラス150 - トリムB



## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	L インチ	t* インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	7.13	3.150	2.13	8.00	6.25	42	53
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	7.50	3.150	2.13	8.00	6.25	59	70
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	8.25	3.150	2.13	8.00	6.25	70	81
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	9.00	2.362	2.75	11.00	11.75	92	112
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	9.88	1.575	3.25	11.38	11.75	123	150
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	10.63	1.575	3.75	14.00	23.50	180	216
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	11.38	1.575	3.75	14.00	23.50	238	273
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	12.25	1.575	4.63	14.88	23.50	279	332
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	13.00	1.575	5.38	17.63	27.50	317	389
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	13.75	1.575	5.38	17.63	27.50	431	504
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	15.38	1.575	5.38	18.00	23.50	623	708

\* 最大許容パイプスケジュール


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス300

## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ13 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	27.0	114	53	204	160	35	40
100	4	Q-400S	365	141	324	290	30.2	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-800S	441	189	393	350	35.0	140	69	278	300	80	89
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	39.7	152	97	356	600	120	136
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	46.1	165	97	356	600	175	191
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	49.3	178	118	379	600	235	259
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	52.4	190	138	447	700	320	353
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	55.6	216	138	456	600	420	459
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	58.8	222	180	487	600	495	554
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	62.0	229	180	487	600	605	664
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	68.3	267	180	579	700	905	972

ASME B16.5クラス300 - トリムC



## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ13 (英国法)


NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.063	4.50	2.13	8.00	6.25	77	88
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	1.189	5.00	2.13	8.00	6.25	99	110
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	1.378	5.50	2.75	11.00	11.75	176	196
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	1.563	6.00	3.75	14.00	23.50	264	299
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	1.815	6.50	3.75	14.00	23.50	385	420
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	1.941	7.00	4.63	14.88	23.50	517	570
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	2.063	7.50	5.38	17.63	27.50	704	777
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	2.189	8.50	5.38	18.00	23.50	924	1010
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	2.315	8.75	7.13	19.13	23.50	1089	1219
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	2.441	9.00	7.13	19.13	23.50	1331	1461
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	2.689	10.50	7.13	22.75	27.50	1991	2138



## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	27.0	282	53	204	160	40	45
100	4	Q-400S	365	141	324	290	30.2	305	53	204	160	57	62
150	6	Q-800S	441	189	393	350	35.0	403	69	278	300	102	111
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	39.7	419	97	356	600	145	161
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	46.1	457	97	356	600	223	239
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	49.3	502	118	379	600	301	325
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	52.4	762	138	447	700	414	447
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	55.6	838	138	456	600	585	624
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	58.8	914	180	487	600	767	826
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	62.0	991	180	487	600	897	956
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	68.3	1143	180	579	700	1355	1422

ASME B16.5クラス300 - トリムC



## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.063	11.13	2.13	8.00	6.25	88	99
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	1.189	12.00	2.13	8.00	6.25	125	136
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	1.378	15.88	2.75	11.00	11.75	224	244
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	1.563	16.50	3.75	14.00	23.50	319	354
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	1.815	18.00	3.75	14.00	23.50	491	526
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	1.941	19.75	4.63	14.88	23.50	662	715
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	2.063	30.00	5.38	17.63	27.50	911	983
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	2.189	33.00	5.38	18.00	23.50	1287	1373
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	2.315	36.00	7.13	19.13	23.50	1687	1817
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	2.441	39.00	7.13	19.13	23.50	1973	2103
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	2.689	45.00	7.13	22.75	27.50	2981	3128



20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス300

## ラグ型 - 面間API 609クラス300 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	18	23
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	22	27
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	41	50
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	77	93
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	119	143
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	254	287
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	300	339
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	455	514
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	499	558
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	788	855

ASME B16.5クラス300 - トリムC



## ラグ型 - 面間API 609クラス300 (英国法)


NPS	DN	ギアボックス タイプ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	L インチ	N インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	40	51
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	48	59
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	2.31	1.00	2.75	11.00	11.75	90	110
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	2.88	1.25	3.75	14.00	23.50	123	158
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	3.25	1.50	3.75	14.00	23.50	169	205
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	3.63	1.50	4.63	14.88	23.50	262	315
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	4.63	2.38	5.38	17.63	27.50	559	631
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	5.25	2.50	5.38	18.00	23.50	660	746
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	5.88	2.88	7.13	19.13	23.50	1001	1131
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	6.25	2.88	7.13	19.13	23.50	1098	1228
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	7.13	3.25	7.13	22.75	27.50	1734	1881



## ウェハ型 - 面間API 609クラス300 (メートル法)


DN	NPS	ギアボックス タイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	29	38
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	50	66
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	75	91
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	164	197
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	228	267
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	285	344
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	343	402
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	513	580

ASME B16.5クラス300 - トリムC



## ウェハ型 - 面間API 609クラス300 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	L インチ	N インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	31	42
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	33	44
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	2.31	1.00	2.75	11.00	11.75	64	84
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	2.88	1.25	3.75	14.00	23.50	110	145
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	3.25	1.50	3.75	14.00	23.50	165	200
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	3.63	1.50	4.63	14.88	23.50	240	293
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	4.63	2.38	5.38	17.63	27.50	361	433
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	5.25	2.50	5.38	18.00	23.50	502	587
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	5.88	2.88	7.13	19.13	23.50	627	757
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	6.25	2.88	7.13	19.13	23.50	755	884
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	7.13	3.25	7.13	22.75	27.50	1129	1276



20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス300

## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	80	53	204	160	21	26
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	80	53	204	160	30	35
150	6	Q-800S	441	189	393	350	210	80	69	278	300	34	43
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	230	80	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	250	80	97	356	600	74	90
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	270	80	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	290	60	138	447	700	168	201
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	310	40	138	456	600	196	235
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	330	40	180	487	600	313	372
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	350	40	180	487	600	355	414
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	390	40	180	579	700	503	570

ASME B16.34クラス300 - トリムC



## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	L インチ	t* インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	7.13	3.150	2.13	8.00	6.25	46	57
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	7.50	3.150	2.13	8.00	6.25	66	77
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	8.25	3.150	2.75	11.00	11.75	75	95
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	9.00	3.150	3.75	14.00	23.50	123	158
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	9.88	3.150	3.75	14.00	23.50	163	198
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	10.63	3.150	4.63	14.88	23.50	240	293
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	11.38	2.362	5.38	17.63	27.50	370	442
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	12.25	1.575	5.38	18.00	23.50	431	517
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	13.00	1.575	7.13	19.13	23.50	689	818
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	13.75	1.575	7.13	19.13	23.50	781	911
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	15.38	1.575	7.13	22.75	27.50	1107	1254

\* 最大許容パイプスケジュール

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス600

## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	47.7	210	97	356	600	130	146
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	55.6	230	118	379	600	205	229
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	63.5	250	138	456	600	320	359
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	66.7	270	180	487	600	440	499
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	69.9	290	180	487	600	490	549
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	76.2	310	212	567	700	630	750
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	82.6	330	253	593	700	820	1025
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	88.9	350	292	747	700	1100	1455
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	101.6	390	292	747	700	1620	1975

## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス スタイブ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	FT インチ	L インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	1.878	8.25	3.75	14.00	23.50	286	321
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	2.189	9.00	4.63	14.88	23.50	451	504
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	2.500	9.88	5.38	18.00	23.50	704	790
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	2.626	10.63	7.13	19.13	23.50	968	1098
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	2.752	11.38	7.13	19.13	23.50	1078	1208
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	3.000	12.25	8.38	22.38	27.50	1386	1650
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	3.252	13.00	10.00	23.38	27.50	1804	2255
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	3.500	13.75	11.50	29.38	27.50	2420	3201
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	4.000	15.38	11.50	29.38	27.50	3564	4345


## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	47.7	559	97	356	600	165	181
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	55.6	660	118	379	600	265	289
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	63.5	787	138	456	600	456	495
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	66.7	838	180	487	600	596	655
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	69.9	889	180	487	600	706	765
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	76.2	991	212	567	700	982	1102
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	82.6	1092	253	593	700	1231	1436
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	88.9	1194	292	747	700	1669	2024
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	101.6	1397	292	747	700	2514	2869


## ダブルフランジ型ロング - 面間API 609ロングパターン - ASME B16.10 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス スタイブ	A インチ	B インチ	C インチ	E インチ	FT インチ	L インチ	I インチ	X インチ	ØV インチ	バルブ ポンド	合計 ポンド
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	1.878	22	3.75	14.00	23.50	363	398
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	2.189	26	4.63	14.88	23.50	583	636
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	2.500	31	5.38	18.00	23.50	1003	1089
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	2.626	33	7.13	19.13	23.50	1311	1441
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	2.752	35	7.13	19.13	23.50	1553	1683
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	3.000	39	8.38	22.38	27.50	2160	2424
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	3.252	43	10.00	23.38	27.50	2708	3159
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	3.500	47	11.50	29.38	27.50	3672	4453
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	4.000	55	11.50	29.38	27.50	5531	6312

ASME B16.5クラス600 - トリムD



ASME B16.5クラス600 - トリムD



20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス600

## ラグ型 - 面間API 609クラス600 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	78	38.0	97	356	600	80	96
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	102	52.5	118	379	600	135	159
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	117	60.0	138	456	600	198	237
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	140	71.5	180	487	600	347	406
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	155	68.0	180	487	600	343	402
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	178	84.0	212	567	700	434	554
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	200	92.0	253	593	700	684	889
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	216	101.0	292	747	700	824	1179
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	232	102.0	292	747	700	1414	1769

ASME B16.5クラス600 - トリムD




## ラグ型 - 面間API 609クラス600 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	3.06	1.50	3.75	14.00	23.50	176	211
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	4.00	2.13	4.63	14.88	23.50	297	350
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	4.63	2.38	5.38	18.00	23.50	436	521
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	5.50	2.88	7.13	19.13	23.50	763	893
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	6.13	2.63	7.13	19.13	23.50	755	884
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	7.00	3.25	8.38	22.38	27.50	955	1219
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	7.88	3.63	10.00	23.38	27.50	1505	1956
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	8.50	4.00	11.50	29.38	27.50	1813	2594
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	9.13	4.00	11.50	29.38	27.50	3111	3892

## ウェハ型 - 面間API 609クラス600 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	78	38.0	97	356	600	59	75
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	102	52.5	118	379	600	105	129
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	117	60.0	138	456	600	196	235
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	140	71.5	180	487	600	220	279
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	155	68.0	180	487	600	283	342
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	178	84.0	212	567	700	340	460
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	200	92.0	253	593	700	470	675
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	216	101.0	292	747	700	510	865
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	232	102.0	292	747	700	1015	1370

ASME B16.5クラス600 - トリムD



## ウェハ型 - 面間API 609クラス600 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	3.06	1.50	3.75	14.00	23.50	130	165
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	4.00	2.13	4.63	14.88	23.50	231	284
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	4.63	2.38	5.38	18.00	23.50	431	517
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	5.50	2.88	7.13	19.13	23.50	484	614
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	6.13	2.63	7.13	19.13	23.50	623	752
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	7.00	3.25	8.38	22.38	27.50	748	1012
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	7.88	3.63	10.00	23.38	27.50	1034	1485
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	8.50	4.00	11.50	29.38	27.50	1122	1903
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	9.13	4.00	11.50	29.38	27.50	2233	3014

20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス600

## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (メートル法)

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	210	80	97	356	600	71	87
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	230	100	118	379	600	110	134
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	250	100	138	456	600	162	201
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	270	100	180	487	600	215	274
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	290	100	180	487	600	243	302
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	310	80	212	567	700	425	545
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	330	80	253	593	700	512	717
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	350	80	292	747	700	600	955
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	390	80	292	747	700	848	1203

ASME B16.34クラス600 - トリムD



## 突合わせ溶接型 - 終端間ISO 5752ベーシックシリーズ14 (英国法)

NPS	DN	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	バルブ ポンド	合計 ポンド
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	8.25	3.150	3.75	14.00	23.50	156	191
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	9.00	3.937	4.63	14.88	23.50	242	295
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	9.88	3.937	5.38	18.00	23.50	356	442
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	10.63	3.937	7.13	19.13	23.50	473	603
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	11.38	3.937	7.13	19.13	23.50	535	664
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	12.25	3.150	8.38	22.38	27.50	935	1199
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	13.00	3.150	10.00	23.38	27.50	1126	1577
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	13.75	3.150	11.50	29.38	27.50	1320	2101
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	15.38	3.150	11.50	29.38	27.50	1866	2647

\* 最大許容パイプスケジュール

20ページの注を参照ください。


# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

サイズ・質量/ASMEクラス900

## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ8 (メートル法)

ギアボックス		A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ	合計	
DN	NPS	スタイプ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
150	6	Q-2000S	505	226	455	405	55.6	225	97	356	600	180	196
200	8	Q-4000S	613	277	540	485	63.5	275	138	447	700	295	328
250	10	Q-12000S	735	337	639	575	69.9	325	180	487	600	460	519
300	12	Q-16000S	835	401	719	655	79.4	375	180	579	700	630	697
350	14	Q-24000S	904	438	800	715	85.8	425	253	593	700	810	1007
400	16	Q-32000S	919	492	815	730	88.9	475	253	593	700	1025	1230
450	18	Q-50000S	1013	509	888	750	101.6	500	292	747	700	1290	1645
500	20	Q-50000S	1133	582	1008	870	108.0	575	292	747	700	1795	2150
600	24	Q-70000S	1263	672	1138	1000	139.7	675	292	747	700	2995	3360

ASME B16.5クラス900 - トリムE




## ダブルフランジ型ショート - 面間ISO 5752ベーシックシリーズ8 (英国法)

ギアボックス		A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	バルブ	合計	
NPS	DN	スタイプ	インチ	ポンド	ポンド								
6	150	Q-2000S	20.00	9.00	18.00	16.00	2.189	8.88	3.75	14.00	23.50	396	431
8	200	Q-4000S	24.25	11.00	21.25	19.25	2.500	10.88	5.38	17.63	27.50	649	722
10	250	Q-12000S	29.00	13.50	25.25	22.75	2.752	12.75	7.13	19.13	23.50	1012	1142
12	300	Q-16000S	33.00	16.00	28.50	26.00	3.126	14.75	7.13	22.75	27.50	1386	1533
14	350	Q-24000S	35.75	17.25	31.50	28.25	3.378	16.75	10.00	23.38	27.50	1782	2215
16	400	Q-32000S	36.25	19.50	32.25	28.75	3.500	18.75	10.00	23.38	27.50	2255	2706
18	450	Q-50000S	40.00	20.25	35.00	29.75	4.000	19.63	11.50	29.38	27.50	2838	3619
20	500	Q-50000S	44.75	23.00	39.75	34.50	4.252	22.63	11.50	29.38	27.50	3949	4730
24	600	Q-70000S	49.75	26.50	45.00	39.50	5.500	26.63	11.50	29.38	27.50	6589	7392

## ラグ型 - 面間VANESSA標準 (メートル法)

ギアボックス		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ	合計	
DN	NPS	スタイプ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	
150	6	Q-2000S	505	226	455	405	105	52.5	97	356	600	115	131
200	8	Q-4000S	613	277	540	485	140	70.0	138	447	700	260	293
250	10	Q-12000S	735	337	639	575	155	77.5	180	487	600	327	386
300	12	Q-16000S	835	401	719	655	178	89.0	180	579	700	490	557
350	14	Q-24000S	904	438	800	715	229	114.0	253	593	700	670	867
400	16	Q-32000S	919	492	815	730	241	117.0	253	593	700	888	1093
450	18	Q-50000S	1013	509	888	750	244	122.0	292	747	700	1053	1408
500	20	Q-50000S	1133	582	1008	870	300	150.0	292	747	700	1441	1796
600	24	Q-70000S	1263	672	1138	1000	350	175.0	292	747	700	2238	2603

ASME B16.5クラス900 - トリムE



## ラグ型 - 面間VANESSA標準 (英国法)

ギアボックス		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ	合計	
NPS	DN	スタイプ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	インチ	ポンド	ポンド	
6	150	Q-2000S	20.00	9.00	18.00	16.00	4.13	2.13	3.75	14.00	23.50	253	288
8	200	Q-4000S	24.25	11.00	21.25	19.25	5.50	2.75	5.38	17.63	27.50	572	645
10	250	Q-12000S	29.00	13.50	25.25	22.75	6.13	3.00	7.13	19.13	23.50	719	849
12	300	Q-16000S	33.00	16.00	28.50	26.00	7.00	3.50	7.13	22.75	27.50	1078	1225
14	350	Q-24000S	35.75	17.25	31.50	28.25	9.00	4.50	10.00	23.38	27.50	1474	1907
16	400	Q-32000S	36.25	19.50	32.25	28.75	9.50	4.63	10.00	23.38	27.50	1954	2405
18	450	Q-50000S	40.00	20.25	35.00	29.75	9.63	4.75	11.50	29.38	27.50	2317	3098
20	500	Q-50000S	44.75	23.00	39.75	34.50	11.81	5.88	11.50	29.38	27.50	3170	3951
24	600	Q-70000S	49.75	26.50	45.00	39.50	13.75	6.88	11.50	29.38	27.50	4924	5727

20ページの注を参照ください。

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

## ENの一般的な原材料選定

### EN規格の一般的な原材料選定 - 17ページの基本構成断面図を参照してください

アイテム	注	説明	炭素鋼製ボディ <sup>[1]</sup>	ステンレス鋼製ボディ <sup>[2]</sup>
1		ボディ	EN 10213 1.0619	EN 10213 1.4408
		シート肉盛	Stellite® gr.21	Stellite® gr.21
2	□	鑄造ディスク	EN 10213 1.0619	EN 10213 1.4408
		鍛造ディスク	EN 10222-2 P280GH 1.0426	EN 10222-5 1.4401
		リテーナーフランジ	ASTM A516 gr. 70 [1.0425]	ASTM A240 gr.316 [1.4404]
		リテーナーフランジネジ	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
4		シャフト	ASTM A479 UNS S41000 [1.4006]	ASTM A479 XM19 - UNS S20910 [Nitronic 50®]
5	□	パッキンブッシュ	ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 [1.4401]	ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 [1.4404]
		スタッドナット	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
		スタッドボルト	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
		パッキンフランジ	ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 [1.4401]	ASTM A240 / A182 / A276 UNS S31600 [1.4404]
6	□	ボトムフランジ	EN 10213 1.0619または EN 10028-2 1.0425または ASTM A516 gr. 70	ASTM A240 gr. 316または ASTM A182 F316 [1.4404] または EN 10213 1.4408
		ネジ	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
7		スラストベアリング	UNS S31600 [1.4401] 表面硬化	UNS S31600 [1.4404] 表面硬化
8		ベアリング	UNS S31600 [1.4401] 表面硬化	UNS S31600 [1.4404] 表面硬化
		ベアリングプロテクター	グラファイトリング	グラファイトリング
5	○	パッキン	グラファイト	グラファイト
	○	ボトム渦巻き形ガスケット	UNS S31600 [1.4401] + グラファイト	UNS S31600 [1.4404] + グラファイト
	○◆	シールリング	UNS S31803 [1.4462] (duplex) + グラファイトまたは UNS S17400 [1.4542] (17-4 PH) 表面硬化	UNS S31803 [1.4462] + グラファイトまたは UNS S20910 [1.3964] 表面硬化
	○	シールリング渦巻き形ガスケット	UNS S31600 [1.4401] + グラファイト	UNS S31600 [1.4404] + グラファイト


### 注記

- 熱処理済み EN 10213 1.0619 (-46°C~+426°C) は -46°C~+450°C で無制限に使用できます。  
炭素鋼 (1.0619) バルブ原材料選定は、NACE MR0103/ISO 17945およびNACE MR0175 / ISO 15156の要件であるH2S分圧 ≤ 10 kPaおよびpH値3.5に準拠しています。
  - ステンレス鋼 (1.4408) バルブ原材料選定は、NACE MR103 / ISO 17945およびNACE MR0175 / ISO 15156の要件に準拠しています。
- 材質はバルブサイズに合わせて工場が独自に選択しています。
- 推奨スペアパーツ
- ◆ UNS S17400 [1.4542] (17-4 PH) またはUNS S20910 [1.3964] の硬質シールリングは用途に合わせて支給される部品で、オプション品としてリクエストすることができます。


VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000は、炭素鋼および低温炭素鋼 (例: GP280GH、G20Mo5、G17CrMo5-5、G17CrMo9-10)、高温合金鋼 (例: 1.5419、1.7357、1.7379)、オーステナイトステンレス鋼 (例: 1.4309、1.4308、1.4552、1.4409、1.4458) を含む多様なバルブボディ材料でも製造されます。

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

## 基本構造断面図



使用可能なボディスタイル:




# VANESSAトリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

寸法および重量 / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

## ダブルフランジ型ショート - 面間EN 558ベーシックシリーズ13 (メートル法) - 10

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	24.0	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	24.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	25.5	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	30.0	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	32.0	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	35.0	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	37.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	40.0	222	138	447	700	315	348
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48.0	229	138	447	700	395	428
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58.0	267	138	456	600	570	609


EN 1092-1 PN 10 - トリムB



## ダブルフランジ型ショート - 面間EN 558ベーシックシリーズ13 (メートル法) - 16

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	24.0	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	24.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	25.5	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	30.0	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	32.0	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	35.0	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	37.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	40.0	222	138	447	700	330	363
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48.0	229	138	447	700	420	453
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58.0	267	138	456	600	700	739


EN 1092-1 PN 16 - トリムB



## ダブルフランジ型ショート - 面間EN 558ベーシックシリーズ13 (メートル法) - 25

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	32	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	34	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	38	190	97	356	600	228	244
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	40	216	118	379	600	283	307
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	46	222	138	447	700	350	383
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48	229	138	447	700	420	453
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58	267	138	456	600	700	739

EN 1092-1 PN 25 - トリムB




注:DN 80~150の範囲の直径はPN 40のみで利用可能です。ただし、PN 40バルブボディはPN 25パイプフランジに組み付けることができます。

## ダブルフランジ型ショート - 面間EN 558ベーシックシリーズ13 (メートル法) - 40

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	28.5	114	53	204	160	35	40
100	4	Q-400S	365	141	324	290	32.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-800S	441	189	393	350	37.0	140	69	278	300	80	89
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	41.5	152	97	356	600	120	136
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	47.5	165	97	356	600	175	191
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	51.0	178	118	379	600	235	259
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	54.0	190	138	447	700	320	353
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	57.0	216	138	456	600	420	459
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	60.0	222	180	487	600	495	554
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	64.0	229	180	487	600	605	664
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	72.0	267	180	579	700	905	972

EN 1092-1 PN 40 - トリムC



20ページの注を参照ください。


# VANESSAトリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

寸法および重量 / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

## ラグ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 10 / 16

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	21	26
150	6	Q-400S	405	165	364	330	76	41	53	204	160	30	35
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	52	61
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	66	78
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	87	103
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	175	191
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	223	247
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	294	327
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	348	381
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	456	495


EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - トリムB



## ラグ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 25

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	52	61
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	66	78
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	108	124
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	175	191
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	223	247
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	303	336
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	348	381
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	456	495

EN 1092-1 PN 25 - トリムB




注:DN 80~150の範囲の直径はPN 40のみで利用可能です。ただし、PN 40バルブボディはPN 25パイプフランジに組み付けることができます。

## ラグ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 40

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	21	26
150	6	Q-800S	441	189	393	350	76	36	69	278	300	40	49
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	89	44	97	356	600	60	76
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	114	63	97	356	600	91	107
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	114	55	118	379	600	132	156
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	127	63	138	447	700	251	284
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	140	69	138	456	600	310	349
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	152	73	180	487	600	420	479
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	152	63	180	487	600	441	500
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	178	76	180	579	700	675	742


EN 1092-1 PN 40 - トリムC



## ウェハ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 10 / 16

DN	NPS	ギアボックス スタイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	16	21
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	17	22
150	6	Q-400S	405	165	364	330	76	41	53	204	160	21	26
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	40	49
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	53	65
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	77	93
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	119	135
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	139	163
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	181	214
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	256	289
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	364	403

EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - トリムB



20ページの注を参照ください。

# VANESSAトリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

寸法および重量 / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

## ウェハ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 25

DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	40	49
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	53	65
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	77	93
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	119	135
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	139	163
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	181	214
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	256	289
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	364	403

注:DN 80~150の範囲の直径はPN 40のみで利用可能です。ただし、PN 40バルブボディはPN 25パイプフランジに組み付けることができます。

## ウェハ型 - 面間EN 558ベーシックシリーズ16 (メートル法) - 40

DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	16	21
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	17	22
150	6	Q-800S	441	189	393	350	76	36	69	278	300	32	41
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	89	44	97	356	600	53	69
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	114	63	97	356	600	86	102
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	114	55	118	379	600	111	135
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	127	63	138	447	700	165	198
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	140	69	138	456	600	227	266
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	152	73	180	487	600	285	344
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	152	63	180	487	600	325	384
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	178	77	180	579	700	496	563

## ウェハ型 - 面間API 609カテゴリB (メートル法) - 10 / 16


DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	20	25
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363

## ウェハ型 - 面間API 609カテゴリB (メートル法) - 25


DN	NPS	ギアボックス スタイブ	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	バルブ kg	合計 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363

注:DN 80~150の範囲の直径はPN 40のみで利用可能です。ただし、PN 40バルブボディはPN 25パイプフランジに組み付けることができます。


EN 1092-1 PN 25 - トリムB




EN 1092-1 PN 40 - トリムC



EN 1092-1 PN 10 / PN 16 - トリムB



EN 1092-1 PN 25 - トリムB



20ページの注を参照ください。


# VANESSAトリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

寸法および重量 / EN PN 10 / 16 / 25 / 40

## ウェハ型 - 面間API 609カテゴリB (メートル法) - 40

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	29	38
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	50	66
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	75	91
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	164	197
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	228	267
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	285	344
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	343	402
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	513	580


EN 1092-1 PN 40 - トリムC



## 突合わせ溶接型 - 終端間EN 12982ベーシックシリーズ14 (メートル法) - 10 / 16 / 25

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	8.0	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	9.0	53	204	160	27	32
150	6	Q-400S	405	165	364	330	210	11.0	53	204	160	32	37
200	8	Q-800S	476	214	428	385	230	10.5	69	278	300	42	51
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	250	9.5	84	289	300	56	68
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	270	10.5	97	356	600	82	98
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	290	11.5	97	356	600	108	124
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	310	13.0	118	379	600	127	151
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	330	14.5	138	447	700	144	177
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	350	15.0	138	447	700	196	229
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	390	17.5	138	456	600	283	322


EN 12516 PN 10 / PN 16 / PN 25 - トリムB



## 突合わせ溶接型 - 終端間EN 12982ベーシックシリーズ14 (メートル法) - 40

DN	NPS	ギアボックス タイプ	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	バルブ kg	合計 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	8.0	53	204	160	21	26
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	9.0	53	204	160	30	35
150	6	Q-800S	441	189	393	350	210	11.0	69	278	300	34	43
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	230	13.0	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	250	16.0	97	356	600	74	90
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	270	18.0	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	290	16.0	138	447	700	168	201
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	310	12.7	138	456	600	196	235
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	330	14.5	180	487	600	313	372
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	350	15.5	180	487	600	355	414
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	390	17.5	180	579	700	503	570

EN 12516-1 PN 40 - トリムC



\*最大許容パイプスケジュール

20ページの注を参照ください。

# VANESSA トリプルオフセットバルブ、シリーズ30,000

## 認証

### 認証表

品質管理システム	ISO 9001:2015 ISO 3834-2
地域製品認証	PED 2014/68/EU、モジュールH AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4 CRN TSG D7002:2006 CU TR
環境管理システム	ISO 14001:2004
安全衛生管理システム	OHSAS 18001:2007
製品	<b>溶接</b> EN ISO 3834-2 <b>火災安全</b> API 607 <b>漏洩排出物</b> ISO 15848-1 EPAメソッド21 TÜV TA Luft / VDI 2440
	<b>実績</b> SIL 3準拠
適用される製品基準	<b>設計</b> 設計基準: API 609およびEN 593、ASME B16.34およびEN 12516 標準フランジ: ASME B16.5、ASME B16.47、EN 1092-1、ISO 7005 突き合わせ溶接端部: ASME B16.25、EN 12627 面間: ISO 5752、EN 558、ASME B16.10、API 609 終端間: ISO 5752、EN 12982 <b>テスト</b> API 598 EN 12266-1

### 注 (4~19ページに関連)

- 合計重量は、バルブおよび手動ギア重量の合計を示します。
- トリムA:  $\Delta p$ 最大10バルブ (145 psi)  
トリムB:  $\Delta p$ 最大25バルブ (363 psi)  
トリムC:  $\Delta p$ 最大52バルブ (754 psi)  
トリムD:  $\Delta p$ 最大110バルブ (1595 psi)  
トリムE:  $\Delta p$ 周囲温度で最大160バルブ (2320 psi)
- ダブルフランジ型ショートバルブの面間に関して、適切な場合、ISO 5752ベーシックシリーズ13/14はAPI 609ダブルフランジ型ショートに対応しています。
- 本データシートの断面図および寸法表はギア付きバルブを参照しています。ただし、Vanessaバルブはあらゆる種類の90度回転式アクチュエータ（空動式、油圧式、電動式など）での操作に適しています。
- 推奨する方向は、バルブシャフトが水平または垂直から傾いている状態です。
- 200°C (392°F) を超える運転温度については、バルブボディの断熱をお勧めします。

© {年} Emerson Electric Co. All rights reserved {月}/{年}. Vanessaのマークは、エマソン・エレクトリック、エマソン・オートメーション・ソリューションズのビジネスユニットの社の所有物です。Emersonのロゴは、Emerson Electric Co.の商標およびサービスマークです。その他のマークはすべて、それぞれの所有者の所有物です。

この出版物は情報提供の目的でのみ作成されており、その内容は正確であるよう努めているものの、ここで記載されている製品やサービスの内容またはその使用法や適用性に関して、明示あるいは黙示を問わず、その内容が保証されるものではありません。製品やサービスの販売はすべて当社の定める契約条件によって管理されており、その内容はお要望に応じてご確認いただけます。当社は、予告なく、いつでも当社の製品のデザインまたは仕様を変更または改良する権利を留保します。

Emerson Electric Co. は製品の選択、使用、メンテナンスに対して一切の責任を負いません。Emerson Electric Co. 製品の適切な選択、使用、メンテナンスに対する責任は、購入者が単独で負うものとします。

Emerson.com/FinalControl