


## VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브\*

### 기본 구성

견고한 바디 통합형 밸브 시트와 최적화된 시팅 각도를 갖춘 이 밸브는 여러 가지 기능을 통해 분리 및 프로세스를 제어할 수 있습니다.



### 특징

- 견고하고 내화성을 갖춘 전체 금속 구조.
- Stellite<sup>®</sup> 등급 21 시트 오버레이로 뛰어난 내구성을 제공합니다.
- 탄성 금속 실 링으로 정밀 가공된 시트 주변에 완벽한 고정력을 분포시킬 수 있습니다.
- 쉽게 교체 가능한 다층 듀플렉스 및 흑연 실 링.
- 토크를 효율적으로 전달/유지하도록 설계된 견고한 일체형 샤프트.
- 2피스 패킹 글랜드 및 흑연 패킹으로 외부 배출 위험을 최소화합니다.
- 키로 고정되는 샤프트와 디스크 연결로 샤프트 무결성을 극대화합니다.
- 강력한 성능의 베어링은 고압 부하와 마모를 견딥니다.
- 편조 흑연 베어링 보호장치는 먼지 침입을 차단하고 일정한 구동 토크 및 밸브 작동성을 보장합니다.
- 국제 표준에 따라 내부 및 외부 샤프트 압출 위험이 처리됩니다.
- 플랜지 스폿 페이싱으로 볼팅 너트 및 와셔 평탄성이 보장되며, 조인트 신뢰성과 안전성이 향상됩니다.
- 개방형/폐쇄형 기준 디스크와 외부 디스크 위치 표시기로 API 609에 따른 설치/제거 절차가 간소화됩니다.
- 스파이럴형 개스킷, 실 및 패킹 링은 특수 공구 없이 교체 가능합니다.

### 일반 용도

오일 및 가스, 석유화학, 화학, 석탄, 탈염, 정수장, 식품 및 음료 산업의 다양한 유체를 취급하는 데 적합합니다. 태양 에너지, 지열 및 수력 발전, 화석 연료, 지역 난방, 광산, 조선소 및 항공우주 분야에도 적합합니다.

### 유체

시리즈 30,000 밸브는 다음을 포함한 공정에 적합합니다.  
원유, 제트 연료, 등유, 가솔린, 산성 가스, 사워 가스, 천연 가스, 합성 가스, 이산화탄소, 플레어 가스, 테일 가스, 에틸렌, 에틸렌 글리콜, 에틸벤젠, 부타디엔, 스타이렌, 수소, 산소, 질산, 아크릴산, 황산, 염화수소산, 플루오린화 수소산, 초산, 과산화수소, 알코올, 암모니아, 아미네, 염소, 염화비닐, 증기, 지열 증기, 열 전달 유체, 연소 가스, 코드 오븐 가스, 식수, 해수, 폐수.

### 기술 데이터

크기: DN 80 - 3000(NPS 3 - 120)  
정격 압력: ASME 클래스 150 - 1500, EN PN 10 - 250  
온도 범위: -60°C ~ +450°C(-76°F ~ +842°F)

### 표준

설계: API 609, EN 593, ASME B16.34, EN 12516  
플랜지: ASME B16.5/ASME B16.47, EN 1092-1, ISO 7005  
F2F: ISO 5752, EN 558, ASME B16.10, API 609

**이 데이터시트에 게시된 도면과 치수 표는 광범위한 제품군에서 선택 가능한 내용을 나타냅니다. 자세한 내용은 가까운 Emerson 영업 사무소에 문의하거나 Vanessa 고객 영역 ([http://www.vanessavalves.emerson.com/client\\_area/](http://www.vanessavalves.emerson.com/client_area/))에서 등록하십시오.**

\* Vanessa 삼중 편심 밸브는 비마찰 90° 회전과 금속간 시팅 토크를 통해 양방향 누출 방지 (ISO 5208 및 EN 12266-1 표준의 '누출물 A'와 API 598의 '탄성 시트 밸브' 요구사항에 따라 처음에 고압에서 물로 테스트한 후 이후 저압에서 공기로 테스트했을 때 누설이 육안으로 확인되지 않음)를 수행합니다.

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

## ASME 일반 소재 선택

### ASME 일반 소재 선택 - 3페이지의 기본 구성 단면도 참조

품목	참고	설명	탄소강 바디(Gr. WCC) <sup>[1]</sup>	탄소강 바디(Gr. LCC) <sup>[1]</sup>	스테인리스강 바디 <sup>[2]</sup>
1		바디	ASTM A216 WCC	ASTM A352 LCC	ASTM A351 CF3M/CF8M
		시트의 용접 표면 처리	Stellite® 등급 21	Stellite® 등급 21	Stellite® 등급 21
2		주조 디스크	ASTM A216 WCC	ASTM A352 LCC	ASTM A351 CF3M/CF8M
	□	단조 디스크	ASTM A105/ASTM A350 LF2 (듀얼 그레이드)	ASTM A105/ASTM A350 LF2 (듀얼 그레이드)	ASTM A182 UNS S31600/ UNS S31603(F316/F316L)
		리테이너 플랜지	ASTM A516 Gr. 70	ASTM A516 Gr. 70	ASTM A240 UNS S31600/ UNS S31603(gr.316/gr.316L)
		리테이너 플랜지 나사	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)
4		사프트	ASTM A479 UNS S41000(13 Cr SS)	ASTM A479 UNS S41000(13 Cr SS)	ASTM A479 XM19 - UNS S20910 (Nitronic 50®)
5	□	패킹 부싱	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)
		스터드 너트	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)
		스터드 볼트	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)
	□	패킹 플랜지	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L)
6	□	하단 플랜지	ASTM A516 Gr. 70 또는 ASTM A216 WCC 또는 ASTM A105/A350LF2	ASTM A516 Gr. 70 또는 ASTM A352 LCC 또는 ASTM 350 LF2	ASTM A240/A182 UNS S31600/ UNS S31603(AISI 316/316L) 또는 ASTM A351 CF8M/CF3M
		나사	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)	ISO 3506 A4(ASTM F738 Gr. A4)
7		스러스트 베어링	UNS S31600/UNS S31603(AISI 316/316L) 표면 경화	UNS S31600/UNS S31603(AISI 316/316L) 표면 경화	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L) 표면 경화
8		베어링	UNS S31600/UNS S31603(AISI 316/316L) 표면 경화	UNS S31600/UNS S31603(AISI 316/316L) 표면 경화	UNS S31600/UNS S31603 (AISI 316/316L) 표면 경화
		베어링 보호장치	흑연 링	흑연 링	흑연 링
S	○	패킹	흑연	흑연	흑연
	○	하단 스파이럴형 개스킷	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연
	○◆	실 링	UNS S31803(듀플렉스) + 흑연 또는 UNS S17400(17-4 PH) 표면 경화	UNS S31803(듀플렉스) + 흑연 또는 UNS S17400(17-4 PH) 표면 경화	UNS S31803(듀플렉스) + 흑연 또는 UNS S20910(Nitronic 50®) 표면 경화
	○	실 링 스파이럴형 개스킷	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연	UNS S31600/UNS S31603 + 흑연

### 참고

1. 열 처리된 ASTM A216 WCC(-46 °C ~ +426 °C)는 -46°C의 설계 온도에서 아무런 제한 없이 사용할 수 있습니다.

탄소강(WCC 및 LCC) 밸브 소재 선택은 H2S 분압 ≤ 10 kPa 및 pH 값 3.5에 대해 NACE MR0103/ISO 17945 및 NACE MR0175/ISO 15156의 요건을 준수합니다.

2. 주조 소재 ASTM A351 CF3M/CF8M은 듀얼 그레이드(DUAL GRADE) 인증을 받았습니다. 단조 및 플레이트 소재 UNS 31600/UNS S31603(AISI 316/AISI 316L)은 듀얼 그레이드(DUAL GRADE) 인증을 받았습니다. 스테인리스강(CF3M) 밸브 소재 선택은 NACE MR103/ISO 17945 및 NACE MR0175/ISO 15156의 요건을 준수합니다.

□ 소재는 밸브 크기에 따라 공장에서 독점적으로 선택합니다.


○ 제안된 예비 부품.

◆ UNS S17400(17-4 PH) 또는 UNS S20910(Nitronic 50®)의 솔리드 실 링은 용도에 따라 제공되며 옵션으로 요청할 수 있습니다. ASME 클래스 900 이상의 경우 솔리드 실 링은 표준 구성 요소입니다.


Vanessa 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브는 다양한 밸브 바디 소재로 제작되는데 여기에는 고온 합금강(예: WC6, WC9, C5, C12), 오스테나이트 스테인리스강(예: CF8, CF3, CF8C, CF10), 듀플렉스 및 슈퍼 듀플렉스 스테인리스강(예: CD3MN, CD3MWCuN), 고합금 오스테나이트 스테인리스강(예: 6Mo(CN3MN) 및 Alloy 20(CN7M)) 그리고 Monel, Incoloy, Hastelloy, Inconel 등의 다양한 니켈 합금, 니켈 알루미늄 청동 및 티타늄이 포함됩니다.

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

## 기본 구성 단면도



사용 가능한 바디 스타일:




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 150

### 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 13(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	22.3	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	22.3	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	23.9	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	27.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	28.6	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	30.2	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	33.4	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	35.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	38.1	222	138	447	700	315	348
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	41.3	229	138	447	700	395	428
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	46.1	267	138	456	600	570	609

ASME B16.5 클래스 150 - 트림 B



### 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 13(임페리얼)


NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	FT 인치	L 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	0.878	4.50	2.13	8.00	6.25	66	77
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	0.878	5.00	2.13	8.00	6.25	99	110
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	0.941	5.50	2.13	8.00	6.25	121	132
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	1.063	6.00	2.75	11.00	11.75	198	218
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	1.126	6.50	3.25	11.38	11.75	275	301
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	1.189	7.00	3.75	14.00	23.50	363	398
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	1.315	7.50	3.75	14.00	23.50	440	475
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	1.378	8.50	4.63	14.88	23.50	572	625
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	1.500	8.75	5.38	17.63	27.50	693	766
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	1.626	9.00	5.38	17.63	27.50	869	942
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	1.815	10.50	5.38	18.00	23.50	1254	1340



### 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	22.3	203	53	204	160	32	37
100	4	Q-400S	365	141	324	290	22.3	229	53	204	160	48	53
150	6	Q-400S	405	165	364	330	23.9	267	53	204	160	66	71
200	8	Q-800S	476	214	428	385	27.0	292	69	278	300	98	107
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	28.6	330	84	289	300	135	147
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	30.2	356	97	356	600	179	195
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	33.4	381	97	356	600	230	246
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	35.0	406	118	379	600	303	327
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	38.1	432	138	447	700	366	399
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	41.3	457	138	447	700	448	481
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	46.1	508	138	456	600	647	686

ASME B16.5 클래스 150 - 트림 B



### 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	FT 인치	L 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	0.878	8.00	2.13	8.00	6.25	70	81
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	0.878	9.00	2.13	8.00	6.25	106	117
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	0.941	10.50	2.13	8.00	6.25	145	156
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	1.063	11.50	2.75	11.00	11.75	216	235
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	1.126	13.00	3.25	11.38	11.75	297	323
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	1.189	14.00	3.75	14.00	23.50	394	429
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	1.315	15.00	3.75	14.00	23.50	506	541
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	1.378	16.00	4.63	14.88	23.50	667	719
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	1.500	17.00	5.38	17.63	27.50	805	878
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	1.626	18.00	5.38	17.63	27.50	986	1058
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	1.815	20.00	5.38	18.00	23.50	1423	1509




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 150

## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 150(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	13	18
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	17	22
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	23	28
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	36	45
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	49	61
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	83	99
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	117	133
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	160	184
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	194	227
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	270	303
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	387	426

ASME B16.5 클래스 150 - 트림 B



## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 150(임페리얼)


NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	29	40
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	37	48
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	2.25	1.00	2.13	8.00	6.25	51	62
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	2.50	1.13	2.75	11.00	11.75	79	99
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	2.81	1.25	3.25	11.38	11.75	108	134
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	3.19	1.50	3.75	14.00	23.50	183	218
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	3.63	1.75	3.75	14.00	23.50	257	293
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	4.00	1.88	4.63	14.88	23.50	352	405
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	4.50	2.13	5.38	17.63	27.50	427	499
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	5.00	2.50	5.38	17.63	27.50	594	667
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	6.06	3.13	5.38	18.00	23.50	851	937



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 150(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	20	25
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363

ASME B16.5 클래스 150 - 트림 B



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 150(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	31	42
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	33	44
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	2.25	1.00	2.13	8.00	6.25	44	55
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	2.50	1.13	2.75	11.00	11.75	75	95
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	2.81	1.25	3.25	11.38	11.75	99	125
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	3.19	1.50	3.75	14.00	23.50	161	196
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	3.63	1.75	3.75	14.00	23.50	213	249
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	4.00	1.88	4.63	14.88	23.50	271	323
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	4.50	2.13	5.38	17.63	27.50	361	433
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	5.00	2.50	5.38	17.63	27.50	484	557
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	6.06	3.13	5.38	18.00	23.50	713	799




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 150

## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	80	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	80	53	204	160	27	32
150	6	Q-400S	405	165	364	330	210	80	53	204	160	32	37
200	8	Q-800S	476	214	428	385	230	60	69	278	300	42	51
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	250	40	84	289	300	56	68
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	270	40	97	356	600	82	98
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	290	40	97	356	600	108	124
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	310	40	118	379	600	127	151
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	330	40	138	447	700	144	177
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	350	40	138	447	700	196	229
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	390	40	138	456	600	283	322

ASME B16.34 클래스 150 - 트림 B



## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	L 인치	t* 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	7.13	3.150	2.13	8.00	6.25	42	53
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	7.50	3.150	2.13	8.00	6.25	59	70
6	150	Q-400S	16.00	6.50	14.50	13.00	8.25	3.150	2.13	8.00	6.25	70	81
8	200	Q-800S	18.75	8.50	17.00	15.25	9.00	2.362	2.75	11.00	11.75	92	112
10	250	Q-1500S	20.75	9.75	18.75	16.75	9.88	1.575	3.25	11.38	11.75	123	150
12	300	Q-2000S	23.25	11.50	21.25	19.50	10.63	1.575	3.75	14.00	23.50	180	216
14	350	Q-2000S	24.75	12.50	22.75	20.75	11.38	1.575	3.75	14.00	23.50	238	273
16	400	Q-3000S	26.25	14.00	23.50	21.50	12.25	1.575	4.63	14.88	23.50	279	332
18	450	Q-4000S	28.00	15.25	25.00	23.00	13.00	1.575	5.38	17.63	27.50	317	389
20	500	Q-4000S	30.25	16.25	27.50	25.25	13.75	1.575	5.38	17.63	27.50	431	504
24	600	Q-6500S	33.50	19.25	29.50	27.25	15.38	1.575	5.38	18.00	23.50	623	708

\* 최대 허용 파이프 스케줄.


# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 300

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 13(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	27.0	114	53	204	160	35	40
100	4	Q-400S	365	141	324	290	30.2	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-800S	441	189	393	350	35.0	140	69	278	300	80	89
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	39.7	152	97	356	600	120	136
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	46.1	165	97	356	600	175	191
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	49.3	178	118	379	600	235	259
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	52.4	190	138	447	700	320	353
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	55.6	216	138	456	600	420	459
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	58.8	222	180	487	600	495	554
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	62.0	229	180	487	600	605	664
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	68.3	267	180	579	700	905	972

ASME B16.5 클래스 300 - 트림 C



## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 13(임페리얼)


NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.063	4.50	2.13	8.00	6.25	77	88
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	1.189	5.00	2.13	8.00	6.25	99	110
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	1.378	5.50	2.75	11.00	11.75	176	196
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	1.563	6.00	3.75	14.00	23.50	264	299
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	1.815	6.50	3.75	14.00	23.50	385	420
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	1.941	7.00	4.63	14.88	23.50	517	570
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	2.063	7.50	5.38	17.63	27.50	704	777
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	2.189	8.50	5.38	18.00	23.50	924	1010
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	2.315	8.75	7.13	19.13	23.50	1089	1219
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	2.441	9.00	7.13	19.13	23.50	1331	1461
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	2.689	10.50	7.13	22.75	27.50	1991	2138



## 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	27.0	282	53	204	160	40	45
100	4	Q-400S	365	141	324	290	30.2	305	53	204	160	57	62
150	6	Q-800S	441	189	393	350	35.0	403	69	278	300	102	111
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	39.7	419	97	356	600	145	161
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	46.1	457	97	356	600	223	239
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	49.3	502	118	379	600	301	325
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	52.4	762	138	447	700	414	447
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	55.6	838	138	456	600	585	624
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	58.8	914	180	487	600	767	826
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	62.0	991	180	487	600	897	956
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	68.3	1143	180	579	700	1355	1422

ASME B16.5 클래스 300 - 트림 C



## 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.063	11.13	2.13	8.00	6.25	88	99
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	1.189	12.00	2.13	8.00	6.25	125	136
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	1.378	15.88	2.75	11.00	11.75	224	244
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	1.563	16.50	3.75	14.00	23.50	319	354
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	1.815	18.00	3.75	14.00	23.50	491	526
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	1.941	19.75	4.63	14.88	23.50	662	715
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	2.063	30.00	5.38	17.63	27.50	911	983
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	2.189	33.00	5.38	18.00	23.50	1287	1373
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	2.315	36.00	7.13	19.13	23.50	1687	1817
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	2.441	39.00	7.13	19.13	23.50	1973	2103
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	2.689	45.00	7.13	22.75	27.50	2981	3128




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 300

## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 300(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	18	23
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	22	27
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	41	50
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	77	93
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	119	143
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	254	287
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	300	339
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	455	514
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	499	558
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	788	855

ASME B16.5 클래스 300 - 트림 C



## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 300(임페리얼)


NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	L 인치	N 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	40	51
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	48	59
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	2.31	1.00	2.75	11.00	11.75	90	110
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	2.88	1.25	3.75	14.00	23.50	123	158
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	3.25	1.50	3.75	14.00	23.50	169	205
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	3.63	1.50	4.63	14.88	23.50	262	315
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	4.63	2.38	5.38	17.63	27.50	559	631
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	5.25	2.50	5.38	18.00	23.50	660	746
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	5.88	2.88	7.13	19.13	23.50	1001	1131
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	6.25	2.88	7.13	19.13	23.50	1098	1228
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	7.13	3.25	7.13	22.75	27.50	1734	1881



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 300(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	29	38
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	50	66
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	75	91
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	164	197
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	228	267
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	285	344
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	343	402
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	513	580

ASME B16.5 클래스 300 - 트림 C



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 300(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	L 인치	N 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	1.88	0.75	2.13	8.00	6.25	31	42
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	2.13	1.00	2.13	8.00	6.25	33	44
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	2.31	1.00	2.75	11.00	11.75	64	84
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	2.88	1.25	3.75	14.00	23.50	110	145
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	3.25	1.50	3.75	14.00	23.50	165	200
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	3.63	1.50	4.63	14.88	23.50	240	293
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	4.63	2.38	5.38	17.63	27.50	361	433
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	5.25	2.50	5.38	18.00	23.50	502	587
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	5.88	2.88	7.13	19.13	23.50	627	757
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	6.25	2.88	7.13	19.13	23.50	755	884
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	7.13	3.25	7.13	22.75	27.50	1129	1276




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 300

## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	80	53	204	160	21	26
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	80	53	204	160	30	35
150	6	Q-800S	441	189	393	350	210	80	69	278	300	34	43
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	230	80	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	250	80	97	356	600	74	90
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	270	80	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	290	60	138	447	700	168	201
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	310	40	138	456	600	196	235
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	330	40	180	487	600	313	372
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	350	40	180	487	600	355	414
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	390	40	180	579	700	503	570

ASME B16.34 클래스 300 - 트림 C



## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A 인치	B 인치	C 인치	E 인치	L 인치	t* 인치	I 인치	X 인치	ØV 인치	밸브 lbs	총계 lbs
3	80	Q-400S	13.25	5.00	11.75	10.25	7.13	3.150	2.13	8.00	6.25	46	57
4	100	Q-400S	14.50	5.75	13.00	11.50	7.50	3.150	2.13	8.00	6.25	66	77
6	150	Q-800S	17.50	7.50	15.50	14.00	8.25	3.150	2.75	11.00	11.75	75	95
8	200	Q-2000S	20.50	9.50	18.50	16.50	9.00	3.150	3.75	14.00	23.50	123	158
10	250	Q-2000S	22.00	10.75	20.00	18.00	9.88	3.150	3.75	14.00	23.50	163	198
12	300	Q-3000S	24.00	12.25	21.25	19.50	10.63	3.150	4.63	14.88	23.50	240	293
14	350	Q-4000S	26.50	13.25	23.75	21.50	11.38	2.362	5.38	17.63	27.50	370	442
16	400	Q-6500S	29.00	15.50	25.00	22.75	12.25	1.575	5.38	18.00	23.50	431	517
18	450	Q-12000S	32.50	16.75	28.50	26.00	13.00	1.575	7.13	19.13	23.50	689	818
20	500	Q-12000S	34.00	18.25	30.25	27.75	13.75	1.575	7.13	19.13	23.50	781	911
24	600	Q-16000S	38.00	21.00	33.50	31.00	15.38	1.575	7.13	22.75	27.50	1107	1254

\* 최대 허용 파이프 스케줄.

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 600

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	47.7	210	97	356	600	130	146
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	55.6	230	118	379	600	205	229
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	63.5	250	138	456	600	320	359
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	66.7	270	180	487	600	440	499
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	69.9	290	180	487	600	490	549
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	76.2	310	212	567	700	630	750
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	82.6	330	253	593	700	820	1025
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	88.9	350	292	747	700	1100	1455
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	101.6	390	292	747	700	1620	1975

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	lbs	lbs								
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	1.878	8.25	3.75	14.00	23.50	286	321
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	2.189	9.00	4.63	14.88	23.50	451	504
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	2.500	9.88	5.38	18.00	23.50	704	790
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	2.626	10.63	7.13	19.13	23.50	968	1098
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	2.752	11.38	7.13	19.13	23.50	1078	1208
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	3.000	12.25	8.38	22.38	27.50	1386	1650
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	3.252	13.00	10.00	23.38	27.50	1804	2255
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	3.500	13.75	11.50	29.38	27.50	2420	3201
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	4.000	15.38	11.50	29.38	27.50	3564	4345


## 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	47.7	559	97	356	600	165	181
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	55.6	660	118	379	600	265	289
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	63.5	787	138	456	600	456	495
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	66.7	838	180	487	600	596	655
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	69.9	889	180	487	600	706	765
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	76.2	991	212	567	700	982	1102
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	82.6	1092	253	593	700	1231	1436
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	88.9	1194	292	747	700	1669	2024
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	101.6	1397	292	747	700	2514	2869


## 이중 플랜지형 긴 길이 - 면간 거리 API 609 긴 길이 패턴 - ASME B16.10(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	1.878	22	3.75	14.00	23.50	363	398
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	2.189	26	4.63	14.88	23.50	583	636
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	2.500	31	5.38	18.00	23.50	1003	1089
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	2.626	33	7.13	19.13	23.50	1311	1441
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	2.752	35	7.13	19.13	23.50	1553	1683
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	3.000	39	8.38	22.38	27.50	2160	2424
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	3.252	43	10.00	23.38	27.50	2708	3159
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	3.500	47	11.50	29.38	27.50	3672	4453
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	4.000	55	11.50	29.38	27.50	5531	6312

ASME B16.5 클래스 600 - 트림 D



ASME B16.5 클래스 600 - 트림 D




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 600

## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 600(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	78	38.0	97	356	600	80	96
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	102	52.5	118	379	600	135	159
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	117	60.0	138	456	600	198	237
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	140	71.5	180	487	600	347	406
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	155	68.0	180	487	600	343	402
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	178	84.0	212	567	700	434	554
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	200	92.0	253	593	700	684	889
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	216	101.0	292	747	700	824	1179
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	232	102.0	292	747	700	1414	1769

ASME B16.5 클래스 600 - 트림 D



## 러그 - 면간 거리 API 609 클래스 600(임페리얼)


NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	3.06	1.50	3.75	14.00	23.50	176	211
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	4.00	2.13	4.63	14.88	23.50	297	350
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	4.63	2.38	5.38	18.00	23.50	436	521
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	5.50	2.88	7.13	19.13	23.50	763	893
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	6.13	2.63	7.13	19.13	23.50	755	884
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	7.00	3.25	8.38	22.38	27.50	955	1219
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	7.88	3.63	10.00	23.38	27.50	1505	1956
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	8.50	4.00	11.50	29.38	27.50	1813	2594
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	9.13	4.00	11.50	29.38	27.50	3111	3892



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 600(미터법)


DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	78	38.0	97	356	600	59	75
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	102	52.5	118	379	600	105	129
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	117	60.0	138	456	600	196	235
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	140	71.5	180	487	600	220	279
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	155	68.0	180	487	600	283	342
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	178	84.0	212	567	700	340	460
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	200	92.0	253	593	700	470	675
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	216	101.0	292	747	700	510	865
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	232	102.0	292	747	700	1015	1370

ASME B16.5 클래스 600 - 트림 D



## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 클래스 600(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	3.06	1.50	3.75	14.00	23.50	130	165
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	4.00	2.13	4.63	14.88	23.50	231	284
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	4.63	2.38	5.38	18.00	23.50	431	517
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	5.50	2.88	7.13	19.13	23.50	484	614
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	6.13	2.63	7.13	19.13	23.50	623	752
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	7.00	3.25	8.38	22.38	27.50	748	1012
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	7.88	3.63	10.00	23.38	27.50	1034	1485
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	8.50	4.00	11.50	29.38	27.50	1122	1903
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	9.13	4.00	11.50	29.38	27.50	2233	3014




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 600

## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
150	6	Q-2000S	520	216	470	420	210	80	97	356	600	71	87
200	8	Q-3000S	563	265	494	445	230	100	118	379	600	110	134
250	10	Q-6500S	665	315	560	505	250	100	138	456	600	162	201
300	12	Q-12000S	760	362	664	600	270	100	180	487	600	215	274
350	14	Q-12000S	770	390	674	610	290	100	180	487	600	243	302
400	16	Q-20000S	842	440	742	670	310	80	212	567	700	425	545
450	18	Q-32000S	924	460	820	735	330	80	253	593	700	512	717
500	20	Q-50000S	1043	526	918	780	350	80	292	747	700	600	955
600	24	Q-50000S	1173	623	1048	910	390	80	292	747	700	848	1203

ASME B16.34 클래스 600 - 트림 D



## 맞대기 용접 - 종단간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 14(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	t*	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	lbs								
6	150	Q-2000S	20.50	8.75	18.50	16.75	8.25	3.150	3.75	14.00	23.50	156	191
8	200	Q-3000S	22.25	10.50	19.50	17.75	9.00	3.937	4.63	14.88	23.50	242	295
10	250	Q-6500S	26.25	12.50	22.25	20.00	9.88	3.937	5.38	18.00	23.50	356	442
12	300	Q-12000S	30.00	14.50	26.25	23.75	10.63	3.937	7.13	19.13	23.50	473	603
14	350	Q-12000S	30.50	15.50	26.75	24.25	11.38	3.937	7.13	19.13	23.50	535	664
16	400	Q-20000S	33.25	17.50	29.25	26.50	12.25	3.150	8.38	22.38	27.50	935	1199
18	450	Q-32000S	36.50	18.25	32.50	29.00	13.00	3.150	10.00	23.38	27.50	1126	1577
20	500	Q-50000S	41.25	20.75	36.25	30.75	13.75	3.150	11.50	29.38	27.50	1320	2101
24	600	Q-50000S	46.25	24.75	41.50	36.00	15.38	3.150	11.50	29.38	27.50	1866	2647

\* 최대 허용 파이프 스케줄.


# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/ASME 클래스 900

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 8(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	505	226	455	405	55.6	225	97	356	600	180	196
200	8	Q-4000S	613	277	540	485	63.5	275	138	447	700	295	328
250	10	Q-12000S	735	337	639	575	79.4	325	180	487	600	460	519
300	12	Q-16000S	835	401	719	655	79.4	375	180	579	700	630	697
350	14	Q-24000S	904	438	800	715	85.8	425	253	593	700	810	1007
400	16	Q-32000S	919	492	815	730	88.9	475	253	593	700	1025	1230
450	18	Q-50000S	1013	509	888	750	101.6	500	292	747	700	1290	1645
500	20	Q-50000S	1133	582	1008	870	108.0	575	292	747	700	1795	2150
600	24	Q-70000S	1263	672	1138	1000	139.7	675	292	747	700	2995	3360

ASME B16.5 클래스 900 - 트림 E




## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 ISO 5752 기본 시리즈 8(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	FT	L	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	lbs	lbs								
6	150	Q-2000S	20.00	9.00	18.00	16.00	2.189	8.88	3.75	14.00	23.50	396	431
8	200	Q-4000S	24.25	11.00	21.25	19.25	2.500	10.88	5.38	17.63	27.50	649	722
10	250	Q-12000S	29.00	13.50	25.25	22.75	2.752	12.75	7.13	19.13	23.50	1012	1142
12	300	Q-16000S	33.00	16.00	28.50	26.00	3.126	14.75	7.13	22.75	27.50	1386	1533
14	350	Q-24000S	35.75	17.25	31.50	28.25	3.378	16.75	10.00	23.38	27.50	1782	2215
16	400	Q-32000S	36.25	19.50	32.25	28.75	3.500	18.75	10.00	23.38	27.50	2255	2706
18	450	Q-50000S	40.00	20.25	35.00	29.75	4.000	19.63	11.50	29.38	27.50	2838	3619
20	500	Q-50000S	44.75	23.00	39.75	34.50	4.252	22.63	11.50	29.38	27.50	3949	4730
24	600	Q-70000S	49.75	26.50	45.00	39.50	5.500	26.63	11.50	29.38	27.50	6589	7392

## 러그 - 면간 거리 VANESSA 표준(미터법)

DN	NPS	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
150	6	Q-2000S	505	226	455	405	105	52.5	97	356	600	115	131
200	8	Q-4000S	613	277	540	485	140	70.0	138	447	700	260	293
250	10	Q-12000S	735	337	639	575	155	77.5	180	487	600	327	386
300	12	Q-16000S	835	401	719	655	178	89.0	180	579	700	490	557
350	14	Q-24000S	904	438	800	715	229	114.0	253	593	700	670	867
400	16	Q-32000S	919	492	815	730	241	117.0	253	593	700	888	1093
450	18	Q-50000S	1013	509	888	750	244	122.0	292	747	700	1053	1408
500	20	Q-50000S	1133	582	1008	870	300	150.0	292	747	700	1441	1796
600	24	Q-70000S	1263	672	1138	1000	350	175.0	292	747	700	2238	2603

ASME B16.5 클래스 900 - 트림 E



## 러그 - 면간 거리 VANESSA 표준(임페리얼)

NPS	DN	기어박스 유형	A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
			인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	인치	lbs	lbs
6	150	Q-2000S	20.00	9.00	18.00	16.00	4.13	2.13	3.75	14.00	23.50	253	288
8	200	Q-4000S	24.25	11.00	21.25	19.25	5.50	2.75	5.38	17.63	27.50	572	645
10	250	Q-12000S	29.00	13.50	25.25	22.75	6.13	3.00	7.13	19.13	23.50	719	849
12	300	Q-16000S	33.00	16.00	28.50	26.00	7.00	3.50	7.13	22.75	27.50	1078	1225
14	350	Q-24000S	35.75	17.25	31.50	28.25	9.00	4.50	10.00	23.38	27.50	1474	1907
16	400	Q-32000S	36.25	19.50	32.25	28.75	9.50	4.63	10.00	23.38	27.50	1954	2405
18	450	Q-50000S	40.00	20.25	35.00	29.75	9.63	4.75	11.50	29.38	27.50	2317	3098
20	500	Q-50000S	44.75	23.00	39.75	34.50	11.81	5.88	11.50	29.38	27.50	3170	3951
24	600	Q-70000S	49.75	26.50	45.00	39.50	13.75	6.88	11.50	29.38	27.50	4924	5727

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

## EN 일반 소재 선택

### EN 일반 소재 선택 - 17페이지의 기본 구성 단면도 참조

품목	참고	설명	탄소강 바디 <sup>[1]</sup>	스테인리스강 바디 <sup>[2]</sup>
1		바디	EN 10213 1.0619	EN 10213 1.4408
		시트의 용접 표면 처리	Stellite® 등급 21	Stellite® 등급 21
2	□	주조 디스크	EN 10213 1.0619	EN 10213 1.4408
		단조 디스크	EN 10222-2 P280GH 1.0426	EN 10222-5 1.4401
		리테이너 플랜지	ASTM A516 등급 70(1.0425)	ASTM A240 등급 316(1.4404)
		리테이너 플랜지 나사	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
4		샤프트	ASTM A479 UNS S41000(1.4006)	ASTM A479 XM19 - UNS S20910(Nitronic 50®)
5	□	패킹 부싱	ASTM A240/A182/A276 UNS S31600(1.4401)	ASTM A240/A182/A276 UNS S31600(1.4404)
		스터드 너트	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
		스터드 볼트	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
		패킹 플랜지	ASTM A240/A182/A276 UNS S31600(1.4401)	ASTM A240/A182/A276 UNS S31600(1.4404)
6	□	하단 플랜지	EN 10213 1.0619, EN 10028-2 1.0425 또는 ASTM A516 등급 70	ASTM A240 등급 316, ASTM A182 F316(1.4404) 또는 EN 10213 1.4408
		나사	ISO 3506 A4	ISO 3506 A4
		스러스트 베어링	UNS S31600(1.4401) 표면 경화	UNS S31600(1.4404) 표면 경화
8		베어링	UNS S31600(1.4401) 표면 경화	UNS S31600(1.4404) 표면 경화
		베어링 보호장치	흑연 링	흑연 링
S	○	패킹	흑연	흑연
	○	하단 스파이럴형 개스킷	UNS S31600(1.4401) + 흑연	UNS S31600(1.4404) + 흑연
	○◆	실 링	UNS S31803(1.4462)(듀플렉스) + 흑연 또는 UNS S17400(1.4542)(17-4 PH) 표면 경화	UNS S31803(1.4462) + 흑연 또는 UNS S20910(1.3964) 표면 경화
	○	실 링 스파이럴형 개스킷	UNS S31600(1.4401) + 흑연	UNS S31600(1.4404) + 흑연

### 참고

1. 열 처리된 EN 10213 1.0619(-46°C ~ +426°C)는 -46°C ~ +450°C 범위에서 아무런 제한 없이 사용할 수 있습니다.

탄소강(1.0619) 밸브 소재 선택은 H2S 분압 ≤ 10 kPa 및 pH 값 3.5에 대해 NACE MR0103/ISO 17945 및 NACE MR0175/ISO 15156의 요건을 준수합니다.

2. 스테인리스강(1.4408) 밸브 소재 선택은 NACE MR0103/ISO 17945 및 NACE MR0175/ISO 15156의 요건을 준수합니다.

□ 소재는 밸브 크기에 따라 공장에서 독점적으로 선택합니다.


○ 제안된 예비 부품

◆ UNS S17400(1.4542)(17-4 PH) 또는 UNS S20910(1.3964)의 솔리드 실 링은 용도에 따라 제공되며 옵션으로 요청할 수 있습니다.


Vanessa 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브는 다양한 밸브 바디 소재로 제작되는데 여기에는 탄소강과 저온 탄소강(예: GP280GH, G20Mo5, G17CrMo5-5, G17CrMo9-10), 고온 합금강(예: 1.5419, 1.7357, 1.7379), 오스테나이트 스테인리스강(예: 1.4309, 1.4308, 1.4552, 1.4409, 1.4458)이 포함됩니다.

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

## 기본 구성 단면도



사용 가능한 바디 스타일:




# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/EN PN 10/16/25/40

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 13(미터법) - 10

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	24.0	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	24.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	25.5	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	30.0	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	32.0	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	35.0	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	37.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	40.0	222	138	447	700	315	348
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48.0	229	138	447	700	395	428
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58.0	267	138	456	600	570	609


EN 1092-1 PN 10 - 트림 B



## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 13(미터법) - 16

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	24.0	114	53	204	160	30	35
100	4	Q-400S	365	141	324	290	24.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-400S	405	165	364	330	25.5	140	53	204	160	55	60
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30.0	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	30.0	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	32.0	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	35.0	190	97	356	600	200	216
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	37.0	216	118	379	600	260	284
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	40.0	222	138	447	700	330	363
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48.0	229	138	447	700	420	453
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58.0	267	138	456	600	700	739


EN 1092-1 PN 16 - 트림 B



## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 13(미터법) - 25

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	30	152	69	278	300	90	99
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	32	165	84	289	300	125	137
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	34	178	97	356	600	165	181
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	38	190	97	356	600	228	244
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	40	216	118	379	600	283	307
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	46	222	138	447	700	350	383
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	48	229	138	447	700	420	453
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	58	267	138	456	600	700	739

EN 1092-1 PN 25 - 트림 B




참고: DN 80÷150의 직경 범위는 PN 40에서만 사용 가능합니다. 하지만 PN 40 밸브 바디는 PN 25 파이프 플랜지에 조립할 수 있습니다.

## 이중 플랜지형 짧은 길이 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 13(미터법) - 40

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	FT mm	L mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	28.5	114	53	204	160	35	40
100	4	Q-400S	365	141	324	290	32.0	127	53	204	160	45	50
150	6	Q-800S	441	189	393	350	37.0	140	69	278	300	80	89
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	41.5	152	97	356	600	120	136
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	47.5	165	97	356	600	175	191
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	51.0	178	118	379	600	235	259
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	54.0	190	138	447	700	320	353
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	57.0	216	138	456	600	420	459
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	60.0	222	180	487	600	495	554
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	64.0	229	180	487	600	605	664
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	72.0	267	180	579	700	905	972

EN 1092-1 PN 40 - 트림 C



20페이지 참고 참조


# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/EN PN 10/16/25/40

## 러그 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 10/16

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	21	26
150	6	Q-400S	405	165	364	330	76	41	53	204	160	30	35
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	52	61
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	66	78
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	87	103
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	175	191
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	223	247
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	294	327
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	348	381
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	456	495


EN 1092-1 PN 10/PN 16 - 트림 B



## 러그 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 25

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	52	61
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	66	78
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	108	124
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	175	191
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	223	247
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	303	336
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	348	381
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	456	495

EN 1092-1 PN 25 - 트림 B




참고: DN 80~150의 직경 범위는 PN 40에서만 사용 가능합니다. 하지만 PN 40 밸브 바디는 PN 25 파이프 플랜지에 조립할 수 있습니다.

## 러그 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 40

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	21	26
150	6	Q-800S	441	189	393	350	76	36	69	278	300	40	49
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	89	44	97	356	600	60	76
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	114	63	97	356	600	91	107
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	114	55	118	379	600	132	156
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	127	63	138	447	700	251	284
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	140	69	138	456	600	310	349
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	152	73	180	487	600	420	479
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	152	63	180	487	600	441	500
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	178	76	180	579	700	675	742


EN 1092-1 PN 40 - 트림 C



## 웨이퍼 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 10/16

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	16	21
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	17	22
150	6	Q-400S	405	165	364	330	76	41	53	204	160	21	26
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	40	49
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	53	65
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	77	93
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	119	135
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	139	163
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	181	214
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	256	289
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	364	403

EN 1092-1 PN 10/PN 16 - 트림 B



20페이지 참고 참조

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/EN PN 10/16/25/40

## 웨이퍼 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 25

DN	NPS	기어박스		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
		유형	mm											
200	8	Q-800S	476	214	428	385	89	49	69	278	300	40	49	
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	114	70	84	289	300	53	65	
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	114	65	97	356	600	77	93	
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	127	72	97	356	600	119	135	
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	140	80	118	379	600	139	163	
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	152	85	138	447	700	181	214	
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	152	80	138	447	700	256	289	
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	178	94	138	456	600	364	403	

참고: DN 80~150의 직경 범위는 PN 40에서만 사용 가능합니다. 하지만 PN 40 밸브 바디는 PN 25 파이프 플랜지에 조립할 수 있습니다.

## 웨이퍼 - 면간 거리 EN 558 기본 시리즈 16(미터법) - 40

DN	NPS	기어박스		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
		유형	mm											
80	3	Q-400S	335	125	294	260	64	34	53	204	160	16	21	
100	4	Q-400S	365	141	324	290	64	30	53	204	160	17	22	
150	6	Q-800S	441	189	393	350	76	36	69	278	300	32	41	
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	89	44	97	356	600	53	69	
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	114	63	97	356	600	86	102	
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	114	55	118	379	600	111	135	
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	127	63	138	447	700	165	198	
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	140	69	138	456	600	227	266	
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	152	73	180	487	600	285	344	
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	152	63	180	487	600	325	384	
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	178	77	180	579	700	496	563	

## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 카테고리 B(미터법) - 10/16


DN	NPS	기어박스		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
		유형	mm											
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19	
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20	
150	6	Q-400S	405	165	364	330	57	26	53	204	160	20	25	
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43	
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57	
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89	
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113	
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147	
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197	
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253	
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363	

## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 카테고리 B(미터법) - 25


DN	NPS	기어박스		A	B	C	E	L	N	I	X	ØV	밸브	총계
		유형	mm											
200	8	Q-800S	476	214	428	385	64	28	69	278	300	34	43	
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	71	32	84	289	300	45	57	
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	81	38	97	356	600	73	89	
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	92	44	97	356	600	97	113	
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	102	49	118	379	600	123	147	
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	114	55	138	447	700	164	197	
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	127	63	138	447	700	220	253	
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	154	78	138	456	600	324	363	

참고: DN 80~150의 직경 범위는 PN 40에서만 사용 가능합니다. 하지만 PN 40 밸브 바디는 PN 25 파이프 플랜지에 조립할 수 있습니다.


EN 1092-1 PN 25 - 트림 B




EN 1092-1 PN 40 - 트림 C



EN 1092-1 PN 10/PN 16 - 트림 B



EN 1092-1 PN 25 - 트림 B



20페이지 참고 참조


# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

치수 및 중량/EN PN 10/16/25/40

## 웨이퍼 - 면간 거리 API 609 카테고리 B(미터법) - 40

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	N mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	48	20	53	204	160	14	19
100	4	Q-400S	365	141	324	290	54	24	53	204	160	15	20
150	6	Q-800S	441	189	393	350	59	26	69	278	300	29	38
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	73	32	97	356	600	50	66
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	83	37	97	356	600	75	91
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	92	39	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	117	60	138	447	700	164	197
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	133	65	138	456	600	228	267
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	149	73	180	487	600	285	344
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	159	72	180	487	600	343	402
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	181	82	180	579	700	513	580


EN 1092-1 PN 40 - 트림 C



## 맞대기 용접 - 종단간 거리 EN 12982 기본 시리즈 14(미터법) - 10/16/25

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	8.0	53	204	160	19	24
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	9.0	53	204	160	27	32
150	6	Q-400S	405	165	364	330	210	11.0	53	204	160	32	37
200	8	Q-800S	476	214	428	385	230	10.5	69	278	300	42	51
250	10	Q-1500S	522	243	470	425	250	9.5	84	289	300	56	68
300	12	Q-2000S	590	286	540	490	270	10.5	97	356	600	82	98
350	14	Q-2000S	625	312	575	525	290	11.5	97	356	600	108	124
400	16	Q-3000S	663	350	594	545	310	13.0	118	379	600	127	151
450	18	Q-4000S	708	383	635	580	330	14.5	138	447	700	144	177
500	20	Q-4000S	768	407	695	640	350	15.0	138	447	700	196	229
600	24	Q-6500S	850	484	745	690	390	17.5	138	456	600	283	322


EN 12516 PN 10/PN 16/PN 25 - 트림 B



## 맞대기 용접 - 종단간 거리 EN 12982 기본 시리즈 14(미터법) - 40

DN	NPS	기어박스 유형	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	t* mm	I mm	X mm	ØV mm	밸브 kg	총계 kg
80	3	Q-400S	335	125	294	260	180	8.0	53	204	160	21	26
100	4	Q-400S	365	141	324	290	190	9.0	53	204	160	30	35
150	6	Q-800S	441	189	393	350	210	11.0	69	278	300	34	43
200	8	Q-2000S	515	236	465	415	230	13.0	97	356	600	56	72
250	10	Q-2000S	555	272	505	455	250	16.0	97	356	600	74	90
300	12	Q-3000S	608	310	539	490	270	18.0	118	379	600	109	133
350	14	Q-4000S	673	335	600	545	290	16.0	138	447	700	168	201
400	16	Q-6500S	735	389	630	575	310	12.7	138	456	600	196	235
450	18	Q-12000S	820	422	724	660	330	14.5	180	487	600	313	372
500	20	Q-12000S	860	461	764	700	350	15.5	180	487	600	355	414
600	24	Q-16000S	965	531	849	785	390	17.5	180	579	700	503	570

EN 12516-1 PN 40 - 트림 C



\* 최대 허용 파이프 스케줄.

# VANESSA 시리즈 30,000 삼중 편심형 밸브

## 인증

### 인증 표

<b>품질 관리 시스템</b>	ISO 9001:2015 ISO 3834-2
<b>지역별 제품 인증</b>	PED 2014/68/EU, 모듈 H AD 2000 Merkblatt HP0 - AD 2000 Merkblatt A4 CRN TSG D7002:2006 CU TR
<b>환경 관리 시스템</b>	ISO 14001:2004
<b>건강 및 안전 관리 시스템</b>	OHSAS 18001:2007
<b>제품</b>	<b>용접</b> EN ISO 3834-2 <b>화재 안전</b> API 607 <b>탈루성 배출</b> ISO 15848-1 EPA Method 21 TÜV TA Luft/VDI 2440
	<b>성능</b> SIL 3 가능
<b>해당 제품 표준</b>	<b>설계</b> 설계 표준: API 609 및 EN 593, ASME B16.34 및 EN 12516 플랜지 표준: ASME B16.5, ASME B16.47, EN 1092-1, ISO 7005 맞대기 용접 끝단: ASME B16.25, EN 12627 F2F: ISO 5752, EN 558, ASME B16.10, API 609 중단간 거리: ISO 5752, EN 12982 <b>테스트</b> API 598 EN 12266-1

### 참고[4~19페이지 관련]

- 총 중량은 밸브와 수동 기어 중량의 합을 나타냅니다.
- 트림 A: Δp 최대 10bar(145psi)  
트림 B: Δp 최대 25bar(363psi)  
트림 C: Δp 최대 52bar(754psi)  
트림 D: Δp 최대 110bar(1595psi)  
트림 E: Δp 최대 160bar(2320psi)(주변 온도)
- 이중 플랜지형 짧은 길이 밸브의 면간 거리에 관하여 ISO 5752 기본 시리즈 13/14는 적용 가능한 경우 API 609 이중 플랜지형 짧은 길이에 해당됩니다.
- 이 데이터시트의 단면도 및 치수 표는 기어가 있는 밸브를 나타냅니다. 하지만 Vanessa 밸브는 모든 종류의 90° 회전 작동기(공압, 유압, 전기 등) 작동에 적합합니다.
- 수평 밸브 샤프트 또는 수직에서 기울어진 밸브 샤프트에서 작동하는 것이 좋습니다.
- 200°C(392°F)를 초과하는 작동 온도의 경우 밸브 바디의 단열이 권장됩니다.

© 2016, 2021 Emerson Electric Co. All rights reserved 01/21. Vanessa 마크는 Emerson Electric Co.의 Emerson Automation Solutions 사업 단위 회사 중 하나가 소유하는 마크입니다. Emerson 로고는 Emerson Electric Co.의 상표이자 서비스표입니다. 기타 모든 마크는 해당 소유자의 자산입니다.

본 간행물의 내용은 정보 제공용으로만 제공됩니다. 정보의 정확성을 기하기 위해 노력하고 있지만 이러한 정보가 여기에 설명된 제품이나 서비스 또는 해당 사용이나 적용 가능성에 대한 명시적 또는 묵시적인 보증이나 보장으로 해석되어서는 안 됩니다. 모든 판매는 당사의 사용 약관에 의해 규율됩니다. 사용 약관은 요청 시 제공받을 수 있습니다. 당사는 사전 공지 없이 언제든지 당사 제품의 설계 또는 사양을 수정하거나 개선할 권리가 있습니다.

Emerson Electric Co.는 제품의 선택, 사용 또는 유지보수에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Emerson Electric Co. 제품의 선택, 사용 및 유지보수에 대한 책임은 전적으로 구매자에게 있습니다.

Emerson.com/FinalControl